

75L パーソナルノンフロン冷蔵庫(直冷式) NR-A80W 商品概要
プラスもう1台のノンフロンコンパクト冷蔵庫。

消費電力量をさらに低減、CO2削減にも貢献。

シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。

オープンレンジが置ける耐熱トップテーブル。※1



※1 耐熱温度は100℃、搭載できるレンジの脚間寸法は幅373mm、奥行311mm以内。(耐熱テーブルの耐荷重は30kgまでです)

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要		詳細（スペック）		取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]	
品番		NR-A80W EA763AP-98			
色柄名称		-W オフホワイト			
冷蔵室				75L	
外形寸法(幅×奥行×高さ)				460×496×704mm	
据付必要奥行寸法				596mm	
質量				18kg	
年間消費電力量※1		50Hz		210kWh/年	
		60Hz		210kWh/年	
定格消費電力		電動機		50Hz	50W
				60Hz	50W
その他の特長		ノンフロン 省エネ達成率:103% 運転音:23dB(A) 製氷皿:3列15個			

※1 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)