

EA763AP-99G

138L パーソナル冷蔵庫 NR-B14AW

まとめ買い派に好評の大きめ冷凍
室搭載。スタイリッシュなパーソナル
冷蔵庫、登場。

買い置き・作り置きに便利な実収納量34Lの大きめ冷凍室。

清潔さにこだわったカテキン抗菌※1・脱臭フィルター。

食品が見やすいLED照明&お手入れ簡単ガラストレイ。



※1 ●試験依頼先:GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY●試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)●抗菌方法:フィルターのカテキン成分による抗菌●対象場所:フィルター●試験結果:99.9%の抗菌効果。

※ 「在庫僅少」の商品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。ご購入の際は販売店にご確認ください。

品番	NR-B14AW
メーカー希望小売価格	オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。)
色柄名称	-S シルバー(本体色はグレー)

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

138L パーソナル冷蔵庫 NR-B14AW



詳細(スペック)

仕様	定格内容積※1			138L
	各室容量※1	冷蔵室	定格内容積	94L
			食品収納スペースの目安	<73L>
		冷凍室※2		44L<34L>
	年間消費電力量※1	50Hz		298kWh/年
		60Hz		298kWh/年
	定格消費電力	電動機	50Hz	52W
			60Hz	56W
		電熱装置	50Hz	120W
			60Hz	120W
	省エネ基準達成率※3			101%
	外形寸法(幅×奥行×高さ)			480×586×1119mm
	据付必要奥行寸法			644mm
	質量			32kg
各室庫内仕様と特長	冷蔵室	仕様		・ガラス棚 ・LED庫内灯 ・温度調節機能
	冷凍室	冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
			冷凍食品保存期間の目安	約3ヶ月
	製氷室	貯水量		45個
その他の特長	デザイン			・鋼板ドア
	機能	仕様		・耐熱トップテーブル(耐熱温度:100℃)
		脱臭機能		・抗菌脱臭

※ 「在庫僅少」の商品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。ご購入の際は販売店にご確認ください。

※1 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示

※2 ◇内の数字は食品収納スペースの目安

※3 新: 2021年度達成基準に基づく達成率