



ステンレスブラック(-XB)

保温性と注ぎやすさを両立させた

「**プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー**」

たっぷり大容量「**コーヒーカップ約10杯**」
(最小3杯から作れます)

「**24時間予約タイマー**」 & 「**デジタル時計表示**」

味を引き出す「**マイコン予熱**」 & 「**マイコン蒸らし**」抽出

繰り返し使える「**ステンレスメッシュフィルター**」つき

商品特長

保温性と注ぎやすさを両立させた

「**プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー**」

ヒーターを使わずに保温。煮詰まることなく、淹れたての美味しさが長く続きます。電気を使わないので、省エネにもなります。しかも大容量でも注ぎやすいプッシュボタン式を採用。



たっぷり大容量「**コーヒーカップ約10杯**」 (最小3杯から作れます)

たっぷり作れるから、オフィスなどでも大活躍します。

「**24時間予約タイマー**」 & 「**デジタル時計表示**」

抽出スタート時刻を設定できます。普段は現在時刻を表示します。



味を引き出す「**マイコン予熱**」 & 「**マイコン蒸らし**」抽出

ヒーターをマイコンでON/OFFさせることにより、あらかじめお湯が通り道の管を往復して温めてから、コーヒー豆をしっかりと熱いお湯で蒸らし、抽出します。

繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき

洗って繰り返し使えるので、経済的です。

(ペーパーフィルターを使用する場合は、指定のバスケットフィルターをご購入ください。詳細は、取扱説明書をご確認ください。)



丈夫で結露しにくいステンレスサーバーなので、アイスコーヒーもラクラク

外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース

クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」

お手入れが必要な時期を、LEDランプでお知らせします。

クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」

本体内部を適切な温度に保ってクエン酸洗浄を行います。

しずくもれ防止機能

ステンレスサーバーを取りはずすと、しずくもれ防止弁が下がってもれを防ぎます。

商品仕様

容量 (ml)	1350 (コーヒーカップ10杯)
消費電力 (W)	800
外形寸法 幅×奥行×高さ (約cm)	27×20×37.5
質量 (約kg)	4.1

※ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。