

たっぷり使える本格派浄水器

流 (Ryu)® II (品番：SW7J)

ここがオススメ！ POINT

カートリッジの交換目安が1年の長寿命タイプ。
ろ過流量たっぷりで、とっても便利。

浄水	浄水	浄水	浄水	コーラル サンド	ロング ノズル 360°
カートリッジ 交換目安		8,000L (12ヵ月*) (※1日20L使用の場合)			

交換用カートリッジ

品番：SWCJ

交換目安：8,000L = 1年（1日20L使用の場合）

ろ材の種類：活性炭、中空糸膜

2 項目除去



浄水性能

おいしさの秘密はカートリッジの仕組み。「ダブルろ過システム」で水の質と味がグンとパワーアップします。

ダブルろ過+「コーラルサンド」でより安心でおいしい水に！

「粒状活性炭」と「多重構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。残留塩素を強力に除去し、ミネラル分を損なわずに、ニゴリ・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類等ミクロの汚れをしっかりキャッチします。*1

さらに、天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。

約1年間使用の長寿命カートリッジ！

カートリッジは余裕の長寿命。浄水を1日たっぷり20L使用のご家庭でも、約1年間使え、経済的にもすぐれています。*2

*1 除菌性能試験は、浄水器協会自主規格「特定物質に関する浄水器規格基準」に準拠。同基準の指標菌を99.99%除去。

*2 水質や地域、使用状況などにより寿命が短くなる場合があります。



2項目の除去対象物質 ※青字表記の物質を除去対象としています。

遊離残留塩素

衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められています。
カルキ臭の元となり水の味を損ないます。

濁り

ニゴリ成分、鉄サビ等のミクロの汚れを表します。

本体機能



切替え式首ふり浄水口

浄水をストレートにもシャワーにもできる切替え式の浄水口を採用。野菜洗いやお料理のときはシャワー、容器に注ぐときはストレートと使い分けられるうえ、浄水口は水の出る方向を変えられる首ふり式です。



コーラルサンド

天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。



ロングノズル (360 度回転)

浄水器本体から伸びる浄水ノズルは、ロングサイズなので狭いシンクでも使いやすく、さらに右でも左でも360度首をふるの
で、どんなキッチンにも適応します。また、浄水を使用しない時は、ノズルは本体にスッキリ収納することもできます。



本体		
品番		SW7J
JANコード		4 960685 905518
外形寸法 (mm)	高さ	239
	最大径	116
本体重量(満水時)		1,300g
材料の種類		ABS樹脂
ろ材の種類		活性炭、中空糸膜（ポリスルホン）
ろ過流量		4.0L／分
使用可能な最小動水圧		70kPa
浄水能力 *1 *2	遊離残留塩素	総ろ過水量8,000L、除去率80%
	濁り	総ろ過水量8,000L、ろ過流量50%
ろ材交換時期の目安 (1個あたり)*3	1日20L使用の場合	12ヶ月
	1日30L使用の場合	8ヶ月
交換用カートリッジ（初期搭載と同じタイプ）		<u>SWC.J（1個入り）</u>

使用上の注意点 z

- ・湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- ・本製品の耐圧は350kPaです。
- ・ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。
- ・水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。
- ・ろ材の取換時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なります。
- ・カートリッジ交換直後は浄水を30秒ほど少しずつゆっくりと流してからお使いください。
- ・毎日の使い始めは10秒ほど、2日以上使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
- ・浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。原水でも50℃以上の温水は通さないでください。
- ・浄水はくみ置きしないで、早めにお使いください。
- ・凍結させないでください。
- ・養魚用などには使用しないでください。

* 1 日本工業規格：JIS S 3201 試験結果

* 2 商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。

* 3 実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取換時期の目安は変わることがあります。