

## EA763AT-41 食器乾燥機

電源	交流100V 50/60Hz	
消費電力	280W	
乾燥方式	熱風循環式 (室温感知センサー付)	
乾燥時間	約45分(室温15°Cの場合)	
	約45分(送風仕上げを含む/室温30°Cの場合)	
	(少量追加乾燥は約20分)	
電気代(1回使用して)	約5円(税込) <sup>※1</sup>	
オート乾燥	○	
送風仕上げ	オート乾燥スイッチに内蔵	
包丁置き	○	
スイッチ操作	マイコンタイマー	
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズ	
コード長さ	1.8m	
コード種類	キャプタイヤコード	
製品寸法	ふた閉時(高さ×幅×奥行)	385×521×394mm
	ふた開時(高さ×幅×奥行)	384×521×388mm
	ふた開閉時の最大高さ(高さ×幅×奥行)	420mm
脚部外側寸法(幅×奥行)	374×276mm	
質量	5.1kg	
まな板収納	○ <sup>※2</sup>	
収納の目安	6人分(大皿2枚(28cm) <sup>※3</sup> まで)	
ステンレス材質	ボディ	○
	トレイ	○
	カゴ	○
	ハシ立て	○
	包丁置	○

※122円/kWh(税込)として計算。

※2まな板のサイズは厚さ2×幅25×長さ42cmです。

※3まな板未収納時の場合