

IJC-H140 衣類乾燥除湿機



詳細画像



仕様 / 寸法

1日最大14Lの除湿能力で、乾きにくい部屋干しの湿気をぐんぐん吸い取ることができる、衣類乾燥除湿機です。

オートルーバー付きで広範囲に衣類に乾いた空気が送れるので、洗濯物が多い時にも乾きムラを抑えます。

本体に市販のホースを接続して排水ができるので、水タンクを気にすることなく連続で使用できます。(24時間自動停止)

お好みに合わせて、40～70%の間で湿度を自動設定できます(除湿モードの場合)。

| | |
|---------------|------------------------------|
| 電源 | AC100V |
| 商品サイズ (cm) | 幅約34.6×奥行約25.0×高さ約59.0 |
| 重量 | 約12.7kg |
| 定格消費電力 | 50Hz: 290W 60Hz: 315W |
| 定格除湿能力 | 50Hz: 12.9L/日 60Hz: 14L/日 |
| タンク容量 | 約3.8L |
| コード長さ | 約1.9m |

| 除湿可能面積(目安) | |
|------------|------------------------------|
| 木造和室 | 50Hz: 16畳(27m ²) |
| | 60Hz: 18畳(29m ²) |
| プレハブ洋室 | 50Hz: 25畳(41m ²) |
| | 60Hz: 27畳(44m ²) |
| 鉄筋コンクリート | 50Hz: 33畳(54m ²) |
| | 60Hz: 35畳(58m ²) |