

# ステンレスマグ TUFF / SM-ED20、SM-ED30

**軽量&コンパクト!**  
小さめバッグに入る、  
かわいいミニマグ。



**EA763AZ-174**



パールラベンダー  
(-VP)  
0.3L

いつも清潔!  
かんたんお手  
入れ

## いつも清潔に保てる3つのポイント

❗ すみずみまでキレイ! 「パカッと分解せん」



ツメを内側に寄せながら  
パカッと押し込みます。

❗ 色やにおいが残り  
にくい!  
内面フッ素コート



はっ水性があるので水切れがよく、  
茶しぶやコーヒーの色やにおいが残りにくくなっています。

ます。

❗ 丸洗いOK



中はもちろん、外側もすみずみまで洗うことができるので、汚れをしっかりと洗い流せます。(水中に放置しないでください。)

使い易さを追求！  
優れ機能

細部まで使いやすさを追求した様々な機能

軽くてコンパクト！

当社独自の設計で保温・保冷力を保ちながら、真空層をわずか約1mmまで薄くしました。  
使いやすく持ち運びしやすいので、オフィス使いにもおでかけにも、様々なシーンにオススメです。

軽量&コンパクト



やさしい口あたり！  
はずせる「樹脂製飲み口」

飲み口部分に、取りはずして洗える樹脂製のカバーをつけました。  
口あたりが良く飲みやすい！



口径約3cm

飲み口がコップのように大きい広口タイプなので、飲みやすく、飲み物の香りも楽しめます。

優れた保温・保冷力！

象印のステンレスボトルなら、朝入れたドリンクの温度を長時間キープするので、一日中美味しくお飲みいただけます。



ステンレス真空2重構造により、高い保温・保冷力を実現！

温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。

20サイズ：95℃の熱湯が6時間後でも63℃以上／4℃の冷水が6時間後でも10℃以下

30サイズ：95℃の熱湯が6時間後でも70℃以上／4℃の冷水が6時間後でも9℃以下

保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を中せん下端まで満し、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。

保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水をせんセット下端まで満し、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。

## 商品仕様

		EA763AZ-174
品番	SM-ED20	SM-ED30
容量(L)	0.20	0.30
口径(約cm)	3	3
保温効力 (6時間) <sup>※1</sup>	63度以上	70度以上
保冷効力 (6時間) <sup>※2</sup>	10度以下	9度以下
本体寸法：幅x奥行x高さ(約cm)	6x6x13	6x6x17.5
本体質量(約kg)	0.14	0.17

※1 保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。

※2 保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。

掲載商品の価格は、全て希望小売価格(税別)で、消費税は含まれておりません。

また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。