

FM-AM 2バンドレシーバー RF-U700A 商品概要

アンテナの向きを変えられる高感度設計  
大型AMジャイロアンテナ搭載

■AM放送の受信を良くする回転式ジャイロアンテナ  
ジャイロアンテナを回転させることにより、もっとも良い受信状態に合わせます。

選局しやすい、オートエリアバンク機能 & 日本語(カタカナ)放送局名表示

お住まいの地域に合わせて放送局を自動的に設定。また、周波数表示に加え、放送局名も表示します。

放送に合わせて切り替えできる音質調整機能(標準/音楽/ニュース/高音強調)

音質ボタンを押すだけで、簡単に音質を切り換えることができます。

お気に入りの放送局を登録して聞く

お気に入りの放送局を登録して、簡単に聞くことができます。



● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

| 商品概要                                | 詳細（スペック）                                                                                                                                                        | 取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい] |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 品番                                  | RF-U700A                    EA763BB-24                                                                                                                          |                      |
| 色柄名称                                | -S シルバー                                                                                                                                                         |                      |
| 受信周波数                               | F M                                                                                                                                                             | 76～90MHz<br>ステレオ     |
|                                     | A M                                                                                                                                                             | 522～1629kHz<br>モノラル  |
| 電池持続時間(JEITA)(約)                    | 単2形パナソニックマンガン乾電池(R14)<br>スピーカー使用時<br>FM受信時:24時間（照明オフ時）<br>AM受信時:27時間（照明オフ時）<br><br>単2形パナソニックアルカリ乾電池(LR14)<br>スピーカー使用時<br>FM受信時:48時間（照明オフ時）<br>AM受信時:55時間（照明オフ時） |                      |
| スピーカー                               | 7.7cm丸形 (8Ω) 2個                                                                                                                                                 |                      |
| 実用最大出力(DC時)(JEITA)                  | 900mW + 900mW                                                                                                                                                   |                      |
| インサイドホン出力端子                         | Φ3.5mmステレオインサイドホン(32Ω)                                                                                                                                          |                      |
| 電源                                  | AC100V 50/60Hz<br>消費電力<待機時消費電力><br>8.0W 〈約0.6W〉<br><br>DC(乾電池):9V 単2×6                                                                                          |                      |
| 本体寸法/最大外形寸法(JEITA)(約) (幅×高さ×奥行)(mm) | 276.5×165.5×132.5/276.5×175.0×149.5                                                                                                                             |                      |
| 質量(約)(乾電池を含む/含まず)                   | 1995g/1749g                                                                                                                                                     |                      |

付属品

|         |
|---------|
| AC電源コード |
|---------|