



EA763BB-29A

No.1828-9

●H185×W100×D35

●220g ●10/50

AM/FM短波デジタルラジオ

●同調方式:液晶表示アナログ同調

●受信周波数:FM:76~108MHz

MW(AM):525~1610kHz

SW(短波):3.85~21.85MHz(10バンド)

●スピーカー:直径45mm 丸型 8Ω

●電源:DC3V 単三形乾電池×2本(別売)

●外形寸法(約):幅123×高さ76×厚さ31(mm)(最大値)

●質量:約166g(ストラップ含み、イヤホン・電池除く)

●出力端子:φ3.5mmモノラルミニジャック

●付属品:片耳イヤホン、ストラップ

●電池持続時間(JEITA)

スピーカー使用時:MW(AM)…約35時間

FM…約30時間 SW(短波)…約35時間

イヤホン使用時:MW(AM)…約95時間

FM…約65時間 SW(短波)…約80時間

液晶表示で簡単選局

海外の国際放送から国内の
AM/FM 放送まで幅広くキャッチ

時刻表示・アラーム・おやすみ
タイマー付きで実用性抜群

