



EA763BB-36A

SD/CDラジオ

TY-CB100 (W)ホワイト

語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える！



主な機能

■ 入浴時にも使えるIPX5の防水仕様！

水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。

■ 内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能

内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。

CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。

■ Bluetooth®送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応

Bluetooth®受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth®対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で聞かれます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にしながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。

■ 語学学習に便利な学習機能

語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)

「再生スピードコントロール」・・・“ゆっくり”から“早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能

「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる

「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ

「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能

「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能

持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき！

仕様

CDプレーヤー部

チャンネル数	2チャンネルステレオ
サンプリング周波数	44.1kHz
メディア	CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)

SDカード部

再生方式	MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))
対応メモリー	32MB~32GB SD、SDHCカード(別売)
再生可能SDカード	SDA規格認定品(Class2、Class4)

ラジオ部

受信周波数	FM : 76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM : 531~1,710kHz(9kHzステップ)
-------	---------------------------------------------------------------

Bluetooth[®]部

バージョン	Ver 4.2
対応プロファイル	A2SP、AVRCP
見通し距離	10m

共通部

電源	AC100V 50/60Hz、単3形乾電池×4本(別売)
スピーカー	φ3.6cmコーン型×2
実用最大出力 ^(*)	0.5W + 0.5W
入出力端子	ヘッドホン出力 : φ3.5ステレオミニジャック SDカード挿入口 : SD規格に準拠した入力端子
保護等級	JIS第二特性数字5等級(IPX5)相当
最大外形寸法	145(幅)×150(高さ)×63(奥行)mm(突起物含まず)
質量	約0.6kg(乾電池含まず)
付属品	ACアダプター、クリップ付リモコン、保証書付取扱説明書

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※1 : (*)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。

※2 : JIS第二特性数字5等級とは、あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。