

## EA763BB-91

### ポータブルステレオCDシステム RX-D47

お手持ちのカセットテープも使える ワイドFM対応<sup>※1</sup> CDラジカセ

ディスクの出し入れがかんたんな  
電動式フロントローディングCDトレイを採用

カラオケの練習、おけいごごとに便利なマイク端子を搭載



<sup>※1</sup> FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。

品番	RX-D47
メーカー希望小売価格	オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。)
色柄名称	-S シルバー

#### 付属品

ACコード

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

## ポータブルステレオCDシステム RX-D47



### 詳細(スペック)

実用最大出力(DC時: JEITA)	2W+2W
FM受信帯域	76.0~108.0MHz(100kHzステップ)
AM受信帯域(モノラル)	522~1629kHz(9kHzステップ)
デジタルシンセサイザーチューナー	○(AM/FM)
テープセレクター(録音/再生)	ノーマル
電池持続時間(JEITA)	録音時[ラジオ→テープ/CD→テープ]:約10時間/約9時間 <sup>※1</sup> 連続再生時[テープ/CD]:約9時間/約7時間 <sup>※1</sup>
電源	乾電池: DC 12V 単2形 × 8 電灯線: AC 100V 50Hz/60Hz 付属コード
消費電力(AC時)	14W
待機時消費電力(AC時)	約0.4W
最大外形寸法(JEITA)／幅 × 高さ × 奥行	408 × 148 × 271mm
本体質量(乾電池含む)	約3.8kg
カセットデッキ数	シングル

### 付属品

ACコード
-------

※1 別売パナソニックアルカリ乾電池使用時。

## ポータブルステレオCDシステム RX-D47



### 商品特長

#### お手持ちのカセットテープも使える ワイドFM対応<sup>※1</sup> CDラジカセ

お手持ちのカセットテープが使えます。またワイドFM対応<sup>※1</sup>なので、都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。雑音が少ないクリアな音質で聴けます。

#### ディスクの出し入れがかんたんな 電動式フロントローディングCDトレイを採用

CDトレイには、ボタン一つでスムーズにディスク交換がおこなえる電動式フロントローディング方式を採用。使い勝手にすぐれ、音楽が気軽に楽しめます。

#### カラオケの練習、おけいこごとに便利なマイク端子を搭載

市販のマイクを接続すれば、CDの演奏とマイクからの声を同時にテープに録音することが可能。カラオケやおけいこごとの練習などに便利です。

#### その他の特長

- 迫力あるサウンドが楽しめる 8 cmフリーエッジスピーカー&左右独立バスレフポート搭載
- 低電力回路技術により、環境に優しい待機時消費電力 約0.4 Wを実現
- 好みの音質が選べる4つのEQモード(HEAVY、CLEAR、SOFT、VOCAL)
- ワンタッチで選局できるFM/AM各16局プリセットメモリー
- 設定した時間に電源がオフになる「おやすみタイマー」(30、60、90、120分)
- 設定した時間に電源がオンになり、CDまたはラジオを再生する「おめざめタイマー」
- CD-R/RW再生可能<sup>※2</sup>

※1 FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。

※2 CD-DAで記録され、録音終了時にファイナライズ(再生対応機器で再生できるように処理すること)された音楽用CD-R/RW再生に対応しています。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。