

クリップヘッドホン RP-HZ11 商品概要

スポーツ時も安定した装着を実現した軽量クリップタイプ

汗をかいても水洗いできる新形状イヤーパードを採用

ハンガーを開いて装着できる開閉機構を採用

アウトドアでの使用に適した防滴仕様(JIS防滴II型)

ジョイントホン用ショートコード仕様 & 1m延長コード付属



● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要	詳細 (スペック)
品番	RP-HZ11 EA763BC-14
色柄名称	-K ブラック
形式	オープンエア型ダイナミックステレオヘッドホン
使用ユニット	φ19mm
インピーダンス	16Ω
音圧感度	102dB/mW
最大入力	250mW(IEC)※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。
再生周波数帯域	14～24,000Hz
コード長さ	約0.5m
プラグ	ステレオミニプラグストレート型
質量(コード除く)(約)	約12g
希土類ネオジウムマグネット	○
入カコードリッツ線	○
金メッキプラグ	○

付属品

交換用イヤーパード×1組, 1mステレオミニ延長コード ※1

※1 直径3.5mm/L型プラグ/24K金メッキ