



パッドが洗える
ヘッドホン。

→S シルバー

防滴仕様の軽快クリップヘッドホン

スポーツ
タイプ

クリップヘッドホン
RP-HZ11

- スポーツ時も安定した装着を実現する軽量タイプ
- 汗をかいても水洗いできるイヤーパードを採用



→S シルバー
[P2] 577688



イヤーパード



→K ブラック [P2] 577701

→Y イエロー [P2] 577718

EA763BC-14

エスコ取扱はブラックのみです

水洗いできるイヤーパード



イヤーパードを取り外しできます。
(交換用イヤーパード付属)



水、または、ぬるま湯で洗います。
十分に乾いてからご使用ください。

●機能比較

からみ防止機構

ジョイントホン※3

ネックチェーン※1

使用ユニットサイズ

質量(コード含む/除く)

プラグ

コード長さ(約)

イヤーパーズ/パッド付属

その他付属品

RP-HZ11

●

●

●

φ19mm

約19g/約12g

ストレート型ステレオミニプラグ(φ3.5mm)

0.5m

●(イヤーパーズ)

1mステレオミニ延長コード

※1: 左を短く右を長く、装着した時のコード処理がすっきりとし、快適なリスニングが楽しめます。※3: 当社のジョイント式リモコンおよびステレオミニジャック(φ3.5mm)が装備されているポータブル機器のリモコンに接続できます。●写真・イラストの内容はイメージです。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●POSコードの上7桁は、[P1] 印 4902704、[P2] 印 4984824です。

■主な定格

インサイドホン／クリップヘッドホン

品番	形式	使用 ユニット	インピー ダンス	音圧感度	最大入力	再生周波数帯域	コード長さ(約)	プラグ	質量 (コード含む/除く)	CCAWE5 ボイスコイル	入力コード リッパ線	金メッキ プラグ
RP-HZ11 EA763BC-14	オープンエア型ダイナミック ステレオヘッドホン	φ19mm	16Ω	102 dB/mW	250 mW (@IEC)	14~24,000 Hz	0.5 m	ストレート型 ステレオミニプラグ	約19g/約12g		●	●