

EA763BC-14 クリップヘッドホン



仕様

- 形式...ダイナミックステレオヘッドホン
- サウンドシステム...オープンエア型
- 使用ユニット... 19mm
- インピーダンス...16
- 音圧感度...102dB/mW
- 最大入力...250mW(IEC)
IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。
- 周波数帯域...14~24,000Hz
- 3.5mmステレオミニプラグ
- 重量...12g(コード除く)
- コード...0.5m
- 希土類ネオジウムマグネット...
- 入力コードリッツ線...
- 金メッキプラグ...
- 付属品...交換用イヤークッション×1組、1mステレオミニ延長コード¹
¹ 直径3.5mm/L型プラグ/24K金メッキ



交換用イヤークッション

ステレオミニ延長コード

特長

- スポーツ時も安定した装着を実現した軽量クリップタイプ
- 汗をかいても水洗いできる新形状イヤークリップを採用
- 水またはぬるま湯で洗います。十分に乾いてからご使用下さい。
- アウトドアでの使用に適した防滴仕様(JIS防滴II型)
- 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの
- ジョイントホン用ショートコード仕様(0.5m) & 1m延長コード付属

