

EA763BC-20B

TV用ヘッドホン(スタンダード)オーバーヘッドタイプ



EHP-TV110シリーズ

EHP-TV1105BK JANCD 4549550156547

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ“AFFINITY SOUND”。周囲を気にせず大音量でTVを楽しめる。コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエア型オーバーヘッドタイプのヘッドホン。

製品の特長



周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ“AFFINITY SOUND”

深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ“AFFINITY SOUND”です。

コンパクトで耳を圧迫しない装着感のオープンエア型



ステレオ音声に対応した両耳タイプで、コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエア型のヘッドホンです。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。

バランスの取れた迫力のある高音質



φ30mm
ダイナミックドライバー

φ30mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れた迫力のある高音質を再生します。

両耳再生機能付き

両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。

快適なフィットングを実現



ヘッドバンドは上下のアジャスターで快適なフィットングを実現します。

肌触りの良いやわらかなスポンジイヤーパッド



肌触りの良いやわらかなスポンジイヤーパッドを採用しています。

柔らかなロングコードを採用



リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。

■ 結束バンド付属



不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。

■ ボリュームコントローラー付き



テレビリモコンを使用することなく、手で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。

仕様

型式	オープンエア型、オンイヤータイプ
ドライバーユニット	ダイナミック型 φ30mm
インピーダンス	32Ω
音圧感度	96dB/mW
最大入力	5mW
再生周波数帯域	20Hz～20kHz
コード	5m、Y型
プラグ	φ3.5mm 3極ミニプラグ
カラー	ブラック
質量	ヘッドホン本体：約35g / ボリュームユニット：約8g (コード含まず)
付属品	面ファスナー式結束バンド×1
保証期間	6カ月
その他	モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。