

タブレット用ヘッドセット取扱説明書

MM-HS526TAB



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告ないに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。 サンワサプライ株式会社

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

▲警告

運転中は使用しないこと

- 連転中低硬用しないこと ・自転車や1パク・自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の 原因になります。運転以外にも、路切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が 間こえないと危険な場所では使用しないでください。 ・参打中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因に
- なります。 ●シュレッダーや機械装置のそばなど引き込みの可能性がある場所では使用しない

- ●使用する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐
- 使用する削に、首重を搬別にしてくたでい。突然大きな音がすると、聴力を損なつかれがあります。
 目を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
 このヘッドセットは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、周りの人の迷惑にならないように変をつけましよう。
 ヘッドセットが訓に合わないと感じたときは、早めに使用を中止して、医師にご相談ください。

- ください。

 ◆本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

 ◆小さいお子様には使用させないでください。

 ◆本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねます ので、あらかじめご了承ください。

■ 仕様

ヘッドホン部			マイクロホン部			
形 式	ダイナミック型27mm(ステレオ)		形		式	コンデンサータイプ
周波数特性	20~20,000Hz	Г	指	向	性	無(全)指向性
インピーダンス	32Ω±5%	П	围波	数特	寺性	20~20,000Hz
最大入力	30mW	Г	イント	2-5	ンス	2.2kΩ
	共通仕様	Г	入力感度		rer	-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz
ブラグ形状	φ3.5mm4極ミニブラグ	1			1 152	-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz
全 長	約1.3m	_				

保証規定

床 担 税 上 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に即り品間を採託しております。万一保証期間内で放廃がありました場合は、弊計析定の方法で無解修理したしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売の出まで持ちください。 2)次のような場合は保証期間内でも有偏修理しなります。 (保証書をご表明しただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (所定の項目をご記入しただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (治療の別因かな客様による観光・保動中の書館とよる場合。 大変を残、なりことが音や解析とでの他の外間要別による結婚の 大変を残、なりことが音や解析とでい他の外間要別によるは解放び排傷の場合。 (高減者の目的ようでような形式したのは、といいない。)

- しかねます。 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わない
- 4) 本製品の処備、まだはての使用によって生いた個長、同様の財産については存在はて切責を有わらいものとします。 ものとします。 5) 本製品と接触中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 6) 本製品と窓療機器、原子力診備や機器、前空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な活動性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されており。 あ、及び向原及は原町は金砂要とす。合窓側や機器やジスケムなどへの総めめかや専用は限認されておりません。これらの刑能に本拠を使用され、人事が、社会的開席などやじても弊社はいかなる責任も良いかはます。 が修理と結婚品を搬送、またはこ持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8時証益機は再発行いたしませんので、大切に保証してください。 9分配置お上の場合のはおいてのようない。サンワサプライ株式会社 サンワサプライ株式会社

保証書 型番: MM-HS526TAB

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

岡山 サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライヤンター / 〒140.8566 東京都県川区南大井6.5.8 TEI 03.5763.0011 FAX 03.5763.0033 札幌営業所/T060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 礼機音楽所/TUBUHUHU A機のIZZU(場合+1-1/L/トツルに)(NB IELUTI+11-14-13-494) FAXUIT-11-16-18-994 (出台営業所/1983-8051 組合市建野医国間1-6-77実社自ピル TELD25-257-4638 FAXUS2-2673-4638 AZ と古屋登集所/7453-0015 名古屋市中1区機可16-7カジヤマビル TELD2-453-2013 FAXUS2-453-2023 大阪営業所/7632-0013 太陽市10と2024 1-871 FAXUS2-471-8078 福岡営業所/7812-2012 福岡市等区博参学中央部と記念/博参組記化/TELD2-471-1671 FAXUS2-471-9078

BG/AD/KSDaNo