

ワイヤレスステレオヘッドセット

型名 **HA-EC25T**



「Web マニュアル編」のご案内

ハンズフリー通話など、詳しい操作は「Web マニュアル編」をご覧ください。
<https://manual3.jvckenwood.com/accessory/headphones/contents/ha-ec25t/jp/>



ユーザー登録のおすすめ

お買い上げいただきました製品について下記アドレスのホームページより、「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただけますと、製品のサポート情報、製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。



今後のよりよい製品開発のために「ユーザーアンケート」にもご協力をお願いいたします。
<https://www32.jvckenwood.com/jvc/system/cons/index.asp>

© 2022 JVCKENWOOD Corporation

B5A-4200-00

電波について

- 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けております。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。また、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
 - 分解 / 改造すること
 - 本機の証明表示 (㊿) を改変すること

2.4 FH 1	2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線機器です。 FH : FH-SS 変調方式を表します。 1 : 電波干渉距離は 10 m です。 ——— : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを表します。
---------------------	--

本機の使用周波数帯 (2.4 GHz) では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または本機の運用を停止 (電波の発信を停止) してください。そのほか、「他の無線局」に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときには、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。



主な仕様

A2DP 時の再生周波数帯域	20 Hz ~ 20,000 Hz
電源	内蔵リチウムイオン充電電池
電池持続時間 (使用条件により異なります)	約 7.5 時間 (イヤホン) / 約 30 時間 (イヤホン + 充電ケース)
充電時間	約 2 時間 (イヤホン) / 約 3.5 時間 (充電ケース)
使用温度範囲	5 °C ~ 40 °C
充電温度範囲	5 °C ~ 35 °C
防水性能	IPX5 (イヤホン部)
質量	約 6.9g (イヤホン1 個) / 約 60g (充電ケース) (内蔵リチウムイオン充電電池含む)
対応BLUETOOTHプロファイル	A2DP/AVRCP/HFP
付属品	充電ケース、充電用 USB ケーブル、標準イヤピース S/M/L 各 2 個、低遮音イヤピース S/M/L 各 2 個

・本機の仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

使用上のご注意

- 火災、やけど、感電の原因となりますので、一度プラグ部分が曲がってしまった充電用ケーブルは使用しないでください。また、プラグや本体の端子部分に液体 (汗や飲料水、除菌用のスプレーなど) や異物 (細かいゴミやホコリ、金属片など) が付着しないよう注意してください。付着したときや、異音・異臭がしたり、煙が出たときは、すぐに使用を中止してください。
- イヤピースが確実に取り付けられていないと、使用中にはずれて耳の中に残る場合があります。ご使用前には必ず、確実に取り付けられていることをご確認ください。
- 使用中にイヤピースがはずれて耳の中に残ってしまった場合は、耳に損傷を与える可能性がありますので、自ら摘出は行わず、ただちに医師の診療を受けてください。
- イヤホン本体やイヤピースを誤って飲み込まないように、小児の手の届かないところに保管してください。
- ヘッドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止してください。使用を続けると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
- 金属部分が直接肌に触れますので、金属アレルギーのある方や、その恐れのある方は使用しないでください。また、気温が低い冬場などは、装着時または使用時に冷たく感じる場合があります。
- 冬場など乾燥した場所では、静電気により耳に刺激を感じることがあります。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが、本機の電波の影響を受けるおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
- 本機の近くで無線機器などをお使いの場合、ノイズが入ることがあります。
- 本機はマグネットを内蔵していますので、時計、磁気テープ、磁気カードなど、磁気の影響の恐れがあるものは近づけないでください。
- イヤピースに汚れが付くと、音質に悪い影響を与えます。イヤピースが汚れた場合は、本体からはずれて薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水分をふき取ってからご使用ください。
- イヤホン本体や充電ケースが汚れた場合は、乾いた布で表面をふいてください。
- イヤピースは消耗品のため、通常の使用や保存の状態でも、経年変化で劣化します。劣化によりイヤピースがはずれやすくなり、使用中に耳の中ではずれて残る場合があります。
- イヤピースの交換品を求めめる場合は、販売店または、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載している表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる人への危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	死亡、または重傷を負う可能性が切迫して生じるおそれがあるもの。
	警告	死亡、または重傷を負う可能性があるもの。
	注意	傷害を負う、または物的損害が生じる可能性があるもの。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
		

危険

-  端子をショートさせない。また、金属製のネックレスやコインなどの金属小物といっしょに携帯または保管しない
火災や発火、破裂の原因になります。

-  火の中に投入したり、加熱しない
高温での充電・使用・放置をしない
発熱や発火、破裂の原因になります。

警告

-  自転車・自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない
交通事故の原因になります。

-  屋外でご使用になる場合は、周囲の交通に十分注意する
交通事故の原因になります。

-  分解、改造しない
故障、発熱、火災・感電の原因になります。

-  USB ケーブルは確実に差し込む
差し込みが不完全な場合は、発火や感電の原因になります。

注意

-  湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や発火、感電の原因になります。

-  本機を使用するときは、音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて使用する、聴力に悪い影響を与えることがあります。
はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。

その他の情報

各種サポート情報については、当社のホームページをご参照ください。

<https://www.victor.jp/contact/>





Li-ion 00



Li-ion 20

充電式電池のリサイクルについて

イヤホン本体や充電ケースに内蔵されている充電電池はリサイクルできます。充電電池の取りはずしはお客様自身では行わないでください。イヤホン本体や充電ケースを廃棄するときは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

本機の防滴、防水について

- イヤホン本体は、JIS C0920(IEC60529) 規格の IPX5 相当の防水処理が施されており、すすぎ洗いが可能ですが、完全防水ではありません。
 - ※ IPX5 (噴流に対する保護等級) とは、あらゆる方向からのノズルによる噴流水に対して本機能を保護するものです。
 - ー 水の中に入れないようにしてください。

- 充電ケースは、防滴、防水仕様ではありません。故障の原因となりますので、水や汗が付着しないよう充分注意してください。
 - ー 降雨や降雪時や、湿度の高い場所、汗をかく状況でのご使用の際は充分注意してください。
 - ー 水や汗が付着した場合は、すみやかに乾いたやわらかい布でふき取ってください。


1 充電する

【はじめて使うときは】




1 充電ケースを充電します。

充電中はインジケーターが点滅し、充電が完了するとインジケーターが点灯します。




・故障や異常発熱の原因となりますので、USB 変換 AC アダプター(市販品)は、必ず出力電圧がDC5Vで、電流が1A以上のものを使用してください。
・充電するときは、必ず付属の充電用USBケーブルを使用してください。

2 イヤホンを充電します。



・充電ケースにイヤホンをセットし、インジケーターが点灯することを確認してください。




充電中はイヤホンのインジケーターが点灯します。また、充電ケースのインジケーターが約3秒間点灯します。充電が完了すると、イヤホンのインジケーターが点滅します。

2 接続する

2 台目以降の接続については、Web マニュアル編をご参照ください。

両方のイヤホンを取り出すと、インジケーターが点滅し電源が自動で入ります。



・それぞれの電源が自動で入らない(インジケーターが点滅しない)場合は、電源が入っていないイヤホンのタッチセンサー部を約3秒間触れ続けてください。電源が入ります。


しばらくたつと、Lのインジケーターが速く点滅します。

Rのインジケーターが2回点滅をゆっくり繰り返します。



相手機器側の設定画面からBLUETOOTH機能をONにし、本機を選んでください。

L/Rともゆっくり点滅すれば接続完了です。

取り出し時にタッチセンサー部に触れないよう注意してください。



・Lのインジケーターがゆっくり点滅する場合は、両方のイヤホンをいったん充電ケースに戻して再度取り出してください。




正しく接続できないときは、一度充電ケースに戻して、約10秒たってから、「2. 接続する」の操作をはじめからもう一度行なってください。

3 装着と基本操作



イヤーフックを耳にかけて、フィットさせてください。

再生 / 一時停止
▶/|| 1回 タップする
音量を下げる
🔊 2回 タップする
音量を上げる
🔊 3回 タップする




再生 / 一時停止
▶/|| 1回 タップする
次の曲に進む
▶▶ 2回 タップする
前の曲 / 曲の先頭に戻る
◀◀ 3回 タップする

ハンズフリー通話など、その他の機能や詳しい取扱説明については、Web マニュアル編をご覧ください。


サウンドモード機能を切り替える
1秒触れてビープ音が鳴ったら離す
ノーマル → ベース → クリア

4 終了する

使ったあとは、充電ケースに入れてください。
・電源が切れ充電を開始します。



【イヤホンと充電ケースの充電端子の清掃について】



使用中に充電端子に汚れやホコリが付着すると、正しく充電できなくなることがあります。端子部分は定期的に綿棒などで軽く拭いて清掃してください。

保証について

・この商品を家庭用として、取扱説明、接続例、注意書きなどに沿って、適切にご使用されたにもかかわらず、ご購入日から1年以内に故障した場合は、無料で交換いたします。
・本書とご購入日のわかる領収書(レシートなど)をご持参のうえ、ご購入の販売店にご相談ください。
・この商品は持込修理対象商品となります。対象商品を当社へ送付した場合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
・本書は日本国内においてのみ有効です。
・本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

製造番号

・お買い上げの商品の充電ケース底面部に表示されている8桁の製造番号をお確かめのうえ、ご記入ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話・FAXなどからのご利用は
携帯電話・PHS 0570-010-114 (ナビダイヤル)
一部IP電話 045-450-8950
FAX 045-450-2308

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12