

# EA763CF-15

## ワイヤレススピーカー

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。  
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。  
また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。  
(\*1)0dB=1V



仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
定格出力	10W
消費電力	37W(定格出力時), 25W(電気用品安全法による)
出力音圧レベル	89dB(1W, 1m)
受信周波数	806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
周波数特性	100~15,000Hz
歪率	5%以下(定格出力時)
入力	ワイヤレスマイクロホン: 1回路 有線マイクロホン: 1回路 -50dB(*1) 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクロホンインピーダンス: 600Ω ライン入力: -14dB(*1) 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック -10dB(*1) 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート(*2)
外部出力	-14dB(*1) 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
S/N比	70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)
アンテナ方式	内蔵アンテナ
スピーカー方式	12cmフルレンジスピーカー 防磁型
使用温度範囲	0°C~+40°C
仕上	フロントケース: ABS樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0近似色) リアケース: ABS樹脂 グレー(マンセルN6.0近似色)
質量	3.7kg
サイズ	175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm
付属品	設定用ドライバー...1
別売品	●ワイヤレスチューナーユニット...EA916X-24W ●ワイヤレスマイク...EA763CF-1, EA763CF-11B ●EA763CF-11Bワイヤレスマイク用充電器...EA763CF-2A

