

ワイヤレスアンプ

コンパクトなボディにデジタルアンプとSDデジタルレコーダー・CDプレーヤーを搭載できる多機能ワイヤレスアンプ。クリアで迫力のあるサウンドと高品位な録音・再生を実現しました。発熱が少ないデジタルアンプの特長により、従来よりも放熱穴を最小限に抑えたボディの採用が可能になり、さらに操作部や演奏装置を保護するカバーを新設計することで、埃や砂、水滴などの浸入を防ぐことができます。屋内・屋外ともあらゆるシーンでさらに使いやすくなりました。



	品番	SD	CD	重量
	EA763CF-25	—	—	9.2kg
廃番	EA763CF-26	—	有	10.1kg
廃番	EA763CF-27	有	—	9.2kg
廃番	EA763CF-28	有	有	10.6kg

※ — …別売のオプション品を組み合わせれば使用可能です。

仕様

- 電源…AC100V 50/60Hz または単1アルカリ電池 × 8
または専用ニカド蓄電池
- 出力…AC時: 20W(最大出力25W)、DC時: 8W
- 周波数特性…70kHz~12kHz(編差±3dB)
- 使用している周波数…300MHz(周波数特性とは別のことです。)
- シングル方式 ※
- 付属品…チューナーユニット1個
- サイズ…298(W) × 205(D) × 460(H)mm
- 電池別売
- ワイヤレスマイクは別売です。

※シングル方式とはアンテナ回路が1系統のもの、ダイバシティ方式とはアンテナ回路が2系統のもの指します。ダイバシティ方式の方が受信状態が安定しており、音声途切れにくい。シングル方式は狭い場所で、ワイヤレスマイクがあまり動き回らない場合に使用するのに向いており、ダイバシティ方式と比べてローコストです。

特徴

- 保護カバーで安心、操作性もアップ
埃や水滴から操作部、演奏装置を保護するカバーを付けました。保護カバーは万一の事故や破損防止のため、強い力が加わった時に外れる構造になっています。操作部は斜めに設計し、使いやすさを向上させました。



- ハイクオリティな音質で豊かなサウンド
スピーチ時は明瞭に、音楽再生時はクリアな高音域と迫力ある低音に。高音域ツイーターと大口径の防滴形ウーハー搭載の2ウェイスピーカーシステム(AC時最大25W)が豊かなサウンドをお届けします。
- 30chを自由にセレクト(300MHzは13ch)
チューナーは周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式を採用。多くのチャンネルから任意のものを選択できますので、混信や雑音を簡単に回避できます。薄型カードエッジ方式で装着も簡単です。
- 電池長持ち、3電源で使用可能
デジタルアンプは省電力設計。コンセント接続、乾電池(単一形アルカリ乾電池8本)、専用ニカド蓄電池に対応します。

●音楽再生にSD・CDを搭載、SD録音も簡単

SD・CDで幅広い音楽メディアに対応。SDユニット搭載機種は、音楽や音声などをSDカードに録音することもできます。

幅広い再生モードSDは6つ、CDは4つの再生モード機能を搭載しています。また、SD・CDともにスピードコントロール機能があり、早聞きやスローな聞き取りも自在にできます。

●内蔵アンテナで安定したクリアな音質

音切れ・音質劣化を起すデッドポイント現象を解決し、安定した良好な受信を実現。ノイズリダクション方式で、混信や干渉を大幅にカットしクリアな音質、ダイナミックレンジの広い音響特性を確保します。

●最大3本のワイヤレスマイクを同時使用

会議やイベントなどでマイクの持ちまわしを解消し、進行がスムーズに。マイクの使用状況は本体前面にランプで表示され、使用者がひと目でわかります。マイクはスマートに本体収納にマイクケースを内蔵。マイク以外にCDや小物も収納できます。