

[幼稚園・学校・会議・式典・展示会・説明会・イベント・・・おすすめします]



ダンス・体操のレッスンに



会議・発表会で



運動会や集会に



避難訓練・防災訓練で



遠足や課外授業で



会社での説明やイベントに

ワイヤレスアンプ WA-862シリーズ

高音質を追及した800MHzと途切れにくいダイバシティアンテナを採用し、最大30チャンネルを実装し、複数台の同時使用にも対応可能。



WA-862シリーズ 主な仕様

マイク入力	1系統
ワイヤレスチューナー入力	3系統
AUX入力	1系統
AUX出力	1系統
周波数特性	70Hz～12kHz
スピーカー	ウーハー20cm ツィーター2.5cm
定格出力	20W(AC電源)
最大出力	25W(AC電源)
電池持続時間	30時間(アルカリ電池・有線マイク使用時)
電源	AC100V 50Hz/60Hz又は単一乾電池×8 専用ニカド蓄電池WBT-2000
消費電力	42W
外形寸法	幅298mm×高さ460mm×奥行205mm



RoHS 対応

- CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。
- 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
- ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。
- ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台（別売）組込むことで、最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
- マイク入力1、予備入力1があります。
- CDプレーヤーもしくはSDレコーダーを1台組込可能。
- 外部スピーカー端子があり、スイッチ切換により内蔵スピーカー＋外部スピーカー、あるいは外部スピーカーのみの選択が可能です。
- 高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。
- ワイヤレスマイクロホン3本を本体内に収納できるマイクケースがあります。（WM-8240は収納できません。）
- 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
- 省電力デジタルアンプにより、乾電池動作時間を延長できました。
- AC100V、乾電池（単1形アルカリ）×8およびニカド蓄電池の3電源で使用可能です。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。

使用電源：AC100V 50/60Hz、単1形アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000

消費電力：42W（電気用品安全法）

定格出力：AC時20W/最大出力25W、DC時8W

電池持続時間：アルカリ乾電池（LR20）約10時間、ニカド蓄電池 約3時間

※ご使用の条件によって、大きく変動することがあります。

周波数特性：70Hz～12kHz（偏差±3dB）

外部接続スピーカー：8～16Ω 許容入力20W以上

外形寸法：幅298mm 高さ460mm 奥行205mm

質量：約10.1Kg



RoHS 対応

- ワイヤレスアンプWAシリーズ・キャリングアンプCGAシリーズに組込可能なCDプレーヤーユニットです。
- スピードコントロール機能搭載。
- 音楽CDの他に、CD-R/RW、SD・USBメモリーに対応しています。
- MP3、WMAの音源ファイルの再生ができます。(録音はできません)
- プログラム再生機能を備え、任意の曲順で再生が可能です。

使用電源:DC12V(組込機器本体より受電)

適合CD:CD・CD-R・CD-RW(12cmCDのみ。8cmCDは使用不可。)

CD-R・CD-RWはその特性により再生できない場合があります。

外形寸法:幅169mm 高さ50mm 奥行158mm

質量:約1.1Kg