



仕 様 書

品名	卓上型 40W アンプ
品番	FA-204B

項 目 名	仕 様
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz DC24V (試験電圧 DC28V)
定 格 消 費 電 力	55W(電気用品安全法に基づく)
消 費 電 流	定格出力時：AC1.5A以下、DC3.5A以下 待機時：AC200mA 以下 無信号時：AC250mA 以下
定 格 出 力	40W
出 力 負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス	250Ω (ハイインピーダンス 100 系) 125Ω (ハイインピーダンス 70 系) 4Ω～16Ω (ローインピーダンス)
ひ ず み 率	1%以下
周 波 数 特 性	100Hz ～ 15 kHz 偏差±3dB (定格出力-10dB 時)
音 質 調 整	低音：100Hz 時 +10dB/-10dB 高音：10kHz 時 +10dB/-10dB
入 力 感 度 及 び イ ン ピ ー ダ ン ス	マイク 1：-62dBV 600Ω 電子平衡、音量調節器付 マイク 2/ライン 1：-62dBV 600Ω 電子平衡 /-22dBV 10kΩ 電子平衡 (スライドスイッチ切替式)、音量調節器付 ライン 2：-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付 ページング：-22dBV～0dBV 10kΩ 不平衡、半固定音量調節器付 100 系入力：約 100V 20kΩ 平衡、半固定音量調節器付 音量調節器センター位置と最大位置の感度差 8dB
信 号 対 雑 音 比	マイク 1, 2：60dB 以上 ライン 1, 2：70dB 以上 ページング：70dB 以上 100 系入力：70dB 以上
ラ イ ン 出 力	0dBV 600Ω 不平衡
付 帯 機 能	・ミュート ページング起動によりマイク 1, マイク 2/ライン 1, ライン 2 の音量を減衰させる。 減衰量 マイク 1：40dB 以上 マイク 2/ライン 1：40dB 以上 ライン 2：40dB 以上 ・リモートコントロール アンプの電源は無電圧マーク接点により起動する。 (接点容量 DC24V 10mA) ・ページング起動 無電圧マーク接点により起動

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。



仕 様 書

項 目 名	仕 様
表 示	電源表示灯 : LED (青)
使 用 温 度 範 囲	-10℃ ~ +50℃
外 装	前面パネル (鋼板:SECC) マンセル N1 半艶 近似色 ブラック 塗装仕上げ
	後面パネル (鋼板:SECC) マンセル N1 半艶 近似色 ブラック 塗装仕上げ
	カバー (鋼板:SECC) マンセル N1 半艶 近似色 ブラック 塗装仕上げ
外 形 寸 法	幅 約 272mm×高さ 約 104mm×奥行 約 305mm
質 量	約 5.5kg
付 属 品	取扱説明書(保証書付) φ 6.3 ステレオプラグ