

# EA763CS-10 天井埋込型スピーカー

取り付けはねじ不要。  
優れた音質と均一な音場で、幅広い用途に対応。



## 特徴

天井取付け工事にねじ等を必要としないスプリングキャッチ式の天井埋込形スピーカーです。配線は送り付ワンタッチ端子の採用により、工事がいたって簡単になりました。入力(W数)はスライドスイッチで切換できます。すっきりとしゃれた感じで建物にマッチする、インテリア性を重視したデザインです。

## 仕様

<スピーカー部>

サイズ...174×230×100(D)mm

重量...約830g

取付穴サイズ... 200 ~ 210mm

定格入力...6W

出力音圧レベル...95dB(1W/1m)

取付ねじ不要

<パネル部>

サイズ... 230mm

