

# EA763CS-2 スピーカー

防塵・防水性能 IP65

ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。



## 仕様

サイズ... 380 × 399mm  
定格入力...15W  
定格インピーダンス...670 (15W) 1k (10W)  
2k (5W) (ハイインピーダンス100系)  
出力音圧レベル...106dB(1W/1m)  
再生周波数帯域...250Hz ~ 8kHz  
取付金具...U字型ブラケットL型  
重量...約3kg

