

スタンド扇 F-KD401P 商品概要

オフィスや店舗、工場に涼風を送ります。

押ボタンスイッチ風量3段切替

押ネジ高さ調節



商品概要		詳細 (スペック)		取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]	
品番		F-KD401P		EA763F-2	
色柄名称		-H グレー			
性能	質量		9.4kg		
	消費電力	強	50Hz	57W	
			60Hz	69W	
		中	50Hz	49W	
			60Hz	55W	
		弱	50Hz	44W	
			60Hz	46W	
	羽根径		40cm		
	本体寸法(幅×奥行×高さ)		420×420×1358~1626mm		
	ベース寸法		420×420mm		
	風速	強	50Hz	3.9m/sec	
			60Hz	4.0m/sec	
		中	50Hz	3.5m/sec	
			60Hz	3.4m/sec	
		弱	50Hz	2.9m/sec	
			60Hz	2.7m/sec	
	風量	強	50Hz	3840立法メートル/h	
			60Hz	3960立法メートル/h	
		中	50Hz	3420立法メートル/h	
			60Hz	3300立法メートル/h	
		弱	50Hz	2880立法メートル/h	
			60Hz	2700立法メートル/h	
	回転数	50Hz	1200r/min		
60Hz		1230r/min			
騒音	強	50Hz	53dB		
		60Hz	54dB		
	中	50Hz	51dB		
		60Hz	51dB		
	弱	50Hz	47dB		
		60Hz	46dB		
電源コード長さ		4.1m			
俯仰角度	上	20°			
	下	15°			
機能	自動首振	90°			