

EA763F-2 扇風機

押ボタンスイッチ風量3段切替
押ネジ高さ調節

性能	質量		9.4kg	
	消費電力	強	50Hz	57W
			60Hz	69W
		中	50Hz	49W
			60Hz	55W
		弱	50Hz	44W
			60Hz	46W
	羽根径		40cm	
	本体寸法(幅×奥行×高さ)		420×420×1358～1626mm	
	ベース寸法		450×450mm	
	風速	強	50Hz	3.9m/sec
			60Hz	4.0m/sec
		中	50Hz	3.5m/sec
			60Hz	3.4m/sec
		弱	50Hz	2.9m/sec
			60Hz	2.7m/sec
	風量	強	50Hz	3840立法メートル/h
			60Hz	3960立法メートル/h
		中	50Hz	3420立法メートル/h
			60Hz	3300立法メートル/h
		弱	50Hz	2880立法メートル/h
			60Hz	2700立法メートル/h
	回転数	50Hz		1200r/min
60Hz		1230r/min		
騒音	強	50Hz	53dB	
		60Hz	54dB	
	中	50Hz	51dB	
		60Hz	51dB	
	弱	50Hz	47dB	
		60Hz	46dB	
電源コード長さ		4.1m		
俯仰角度	上		20°	
	下		15°	
機能	自動首振		90°	

