EA763F-51B　LFD-306L　リモコン式リビング扇

詳細画像

仕　様 / 寸　法

エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。

フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。

7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。

商品サイズ（cm）	幅約35.5×奥行約36.5×高さ約68.0～86.0
羽根サイズ　枚数	30cm　7枚
商品重量	約2.9kg
風量調整	3段階（弱・中・強）
モード切替	微風、連続、リズム

電源	AC100V（50/60Hz共用）
消費電力	16W
角度調整	左右首振り：75°（自動） 上下首振り：0～20°、0～-16°（手動）
入切タイマー	入：2、4、6h 切：1、2、4h
コードの長さ	約1.5m