

EA763F-52B LFD-306H リモコン式リビング扇 ハイポジションタイプ



詳細画像



仕 様 / 寸 法

エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。

フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。

7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。

商品サイズ (cm)	幅約36.5×奥行約36.5×高さ約91.0～110.0
羽根サイズ 枚数	30cm 7枚
商品重量	約4.2kg
風量調整	連続：12段階（1～12） リズム：3段階（1～3） 快眠：3段階（1～3）
モード切替	連続、リズム、快眠、微風、そよ風

電源	AC100V（50/60Hz共用）
消費電力	20W
待機電力	0.2W
角度調整	左右首振り：75°（自動） 上下首振り：0～20°、0～-16°（手動）
切タイマー	0.5、1、2、4h
コードの長さ	約1.5m