

LFA-305 リモコン式リビング扇



詳細画像



仕 様 / 寸 法

7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送る、イオン発生装置搭載扇風機です。

リモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。

操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。

商品サイズ (cm)	幅約35.0×奥行約35.0×高さ約68.0～86.0
羽サイズ 枚数	30cm 7枚
商品重量	約3.1kg
風量調整	3段階(弱・中・強)
モード切替	連続、リズム、イオン
電源	AC100V(50/60Hz共用)

消費電力	50Hz:37W 60Hz:43W
角度調整	左右首振り:75°(自動) 上下首振り:0～20°、0～-16°(手動)
切タイマー	1、2、4h
コードの長さ	約1.5m