

PCF-SC15T 強力コンパクト サーキュレーター 上下左右首振りタイプ(ホワイト)



詳細画像



仕様/寸法

コンパクトなのにパワフル送風。特殊形状の「スパイラルグリル」を採用し、適用畳数は従来品(PCF-C15T)の8畳から18畳にパワーアップしたサーキュレーターです。

エアコンと併用して夏は涼しく冷気を部屋全体へ、冬は暖かく暖かい空気を足元へ一年中使えます。

「弱」～「ターボモード」の5段階風量調整と左右首ふりで、より細やかな風量調整ができます。

商品サイズ (cm)	幅約21.0×奥行約21.0×高さ約29.0
羽サイズ 枚数	15cm 3枚
商品重量	約2.0kg
風量調整	5段階(弱～ターボ)
電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力	50Hz:38W 60Hz:36W (上下・左右首ふり時)

角度調整	左右首振り:90°(自動) 上下首振り:0～75°(自動)
切タイマー	1、2、4h
リモコン	○
適応床面積	約18畳
コードの長さ	約1.4m