

# HIKOKI

コードレスラジオ

18V UR 18DA形

**MV**  
MULTI VOLT



**NEW**

小形・軽量&  
省スペースがうれしい  
Bluetooth®機能付シンプルラジオ



スマートフォン等と接続して  
音楽を再生できる!

Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

 **Bluetooth®**

## 小形・軽量 & 省スペースがうれしい Bluetooth®機能付シンプルラジオ



小形・軽量で持ち運びや収納に便利



当社従来製品 UR 18DSL  
UR 18DA

従来製品より  
**小形 80mm 短い!** | **165mm 短い!** | **軽量 2.2kg 軽い!**

全高 | 全長 | 質量

シンプル機能でわかりやすい



バックライト付 液晶画面  
暗所作業でも見やすい  
バックライト付!

イコライザーボタン  
高音域と低音域の音質が  
15段階(-7~0~+7)で  
調節可能!

Bluetooth®搭載※1

ラジオ視聴のほかに、Bluetooth®対応のスマートフォンや携帯音楽プレイヤー等と接続して音楽などを再生できる!



1充電当たりの連続使用時間 (目安)※2

音量7、BASS/TREBLE 0  
FMラジオ受信時

蓄電池容量	使用時間
3.0Ah	約 18 時間
4.0Ah	約 24 時間
5.0Ah	約 30 時間
6.0Ah	約 36 時間

付属のACアダプタで家庭用電源でもご使用できます。

コードレスラジオ  
18V UR 18DA形



希望小売価格  
**¥15,000 (税別)**  
蓄電池・充電器別売

仕様		UR 18DA
形名		UR 18DA
周波数帯域	-	FM:76~108MHz / AM:522~1,710kHz
アンテナ	-	FM:可倒式ラバーアンテナ AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)
Bluetooth®	使用周波数帯域	2.4GHz帯(2.400~2.4835)
	変調方式	FHSS変調方式、Bluetooth®標準規格 Ver. 4.2 BR/EDR
	対応Bluetooth®プロファイル	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) Class2
スピーカー	-	8W×1個
実用最大出力	-	ACアダプタ使用時:7W、14.4V:5W、18V:7W、マルチボルト蓄電池:7W
機体寸法(全長×全高×全幅)	mm	240×185×176(アンテナ収納時)
質量	kg	1.8(蓄電池、標準付属品を除く)
電源		リチウムイオン電池 14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
		家庭用電源(AC 100V、50/60Hz)
標準付属品		ACアダプタ

別売部品

マルチボルト蓄電池(残量表示付)

**BSL 36A18**  
コードNo.0037-1749  
¥24,500  
電圧・容量 36V・2.5Ah/18V・5.0Ah

**BSL 36B18**  
コードNo.0037-2119  
¥28,000  
電圧・容量 36V・4.0Ah/18V・8.0Ah

冷却機能付  
急速充電器  
**UC 18YDL2**  
¥17,000  
業界最速充電※4  
充電時間※5  
BSL 36A18...約25分  
BSL 36B18...約40分

※1 Bluetooth®機能を使用するには、再生する機器とのペアリングが必要です。2台以上を同時に接続することはできません。 ※2 数値は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。  
※3 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれが先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※4 2020年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器) ※5 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC. の商標です。

**JBRC** 蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

**品質第一主義**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

**環境重視経営**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

FM 68090 / ISO 9001:2015

HIKOKI(ハイコーキ)/宣伝  
**Facebook**  
こちらからもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。  
工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

**工機ホールディングス株式会社**  
(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676  
東京支店 (03)5753-7700 関東支店 (03)6374-5687  
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
関西支店 (0798)37-2665 中国支店 (082)504-8282  
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822 ※ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用できません。)\*通話料は有料)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—HIKOKI(ハイコーキ)販売店