

IAW-T802E 全自動洗濯機 8.0Kg

EA763Y-31A



詳細画像



仕様/寸法

- ・4人家族やまとめ洗いにちょうどいい8kgサイズの洗濯機です。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
- ・しっかり脱水することにより乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」(※1)搭載。部屋干しのイヤな臭いを軽減します。
- ・天面はフラットな樹脂のフタの為、拭き掃除しやすく清潔に保てます。
- ・予約タイマーで、予定に合わせて洗濯終了時間を予約できます。待ち時間をなくし、家事を時短することができます。

商品サイズ (cm)	幅約59.0×奥行約59.1×高さ約93.0
重量	約36kg
電源	AC100V (50/60Hz共用)
定格消費電力	460W (50Hz)、 500W (60Hz)
コース	標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥
タイマー	1~24時間 (1時間単位)

標準洗濯容量	8.0kg
標準脱水容量	8.0kg
標準使用水量	158L
標準水量	58L
防水レベル	IPX4
運転音 (※2)	洗濯 約40dB、脱水 約55dB
コード長	約1.9m
付属品	給水ホース、ふろ水ホース

※1 温風乾燥ではありません。

※2 (一社)日本電気工業会 洗濯機性能評価基準による