

# HOB-3100

貯湯式\*

# 毎日省エネ。気持ちよく

## EA763YB-16A



### 2012年度省エネ基準※1を達成しました。

HOB-3100・HOB-1100	
目標年度2012年度	年間電気代 約 <b>4,210</b> 円※3
省エネ基準達成率 <b>117%</b>	
年間消費電力量※2 <b>156kWh/年</b> (216kWh/年)	

※1 2012年度基準は2007年11月26日の官報より。※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)、水温:15℃]おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※3 年間消費電力量156kWh/年、新電力料金目安単価:2.7円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)

### おまかせ節電(便座温度・温水温度)

節電ボタンを押すと、お使いにならない時間帯をマイコンが記憶し、その時間帯は便座温度、温水温度を自動的に低くすることにより節電します。



### 用途によって選べる リズム洗浄&ムーブ洗浄 ※HOB-3100のみ

標準洗浄に加え、用途やお好みによってリズム洗浄、ムーブ洗浄が選べます。多彩な水流で気持ちのよい洗浄ができます。



水流の強弱を繰り返し、洗浄します。

ノズルを前後に動かしながら、広範囲に洗浄。

## HOB-3100

### EA763YB-16A

貯湯式\* 貯湯量 約0.6L

- 水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
- 寸法:46.7(幅)×15.9(高さ)×51.5(奥行)cm
- 本体質量:3.5kg ●色:パステルアイボリー

省エネ	8時間切タイマー	清潔	便ふた・本体着脱	ノズル洗浄
	おまかせ節電		ステンレスノズル	抗菌便座

洗浄	おしり洗浄	おしりムーブ洗浄	ビдерリズム洗浄	ノズル位置調節
	おしりリズム洗浄	ビデ洗浄	ビデムーブ洗浄	

快適	普通・大型共用サイズ	操作リモコン
	便座・便ふたソフト閉止	暖房便座

脱臭	触媒脱臭
----	------

※HOB-3100の温水タンクは約0.6Lです。中間の洗浄強さで、約60秒使うと冷たくなります。洗浄を止め、約5~7分待つとお湯になります。(水温によって異なります。)

\*省エネ法(2012年度基準)の区分



操作リモコン

# 使える、洗浄&快適機能!

清潔

## いつもノズルを清潔に ノズル洗浄機能



使用前と使用後に自動でノズルを洗浄します。

イメージ図

## 汚れが付きにくく丈夫 ステンレスノズル



汚れが付きにくく、丈夫なステンレス素材を採用。さらに2つの洗浄口が1つの穴で切り替わるから、使わない洗浄口を汚れから守ります。

## クリーンな便座で毎日快適 抗菌便座※4 ※5

※4 ●HOB-3100・HOB-1100の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。※5 便座(着座面)：●試験機関：石塚硝子(株) 抗菌試験所 ●試験方法：フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法：抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果：24時間後99%以上抑制(上記試験は2種類のみ菌で実施)



## お手入れもラクラク 便ふた・本体着脱可能



着脱が簡単に行えるので、お手入れもラクラク。

快適

## イヤな臭いをすばやく脱臭 触媒脱臭

便座に座ると、着座を検知し、脱臭が自動的に始まります。

※飲食物による強臭便(にんにく臭など)の時は十分に脱臭できないことがあります。

※HOB-3100のみ



イメージ図

## 大きなスイッチで、快適操作 操作リモコン



※HOB-3100のみ