

パワードライ FJ-T10S3 商品概要

最薄部の厚みが169mmのスリムデザイン。
薄型省スペースで幅広い設置対応。

お手入れがラクなフロントメンテナンス。
日常の清掃作業が正面から実施でき、清潔に保ちやすい構造。

ゆったりとした手乾燥室で使いやすいデザイン。

- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。



商品概要		詳細（スペック）		取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]			
品番			FJ-T10S3		EA763YD-4		
色柄名称			-W ホワイト		商品写真		
定格	定格電圧		単相100V				
	周波数		50/60Hz				
	消費電力	風量	強	温風入	-		
			温風切	745W			
		弱	温風入	-			
			温風切	495W			
設置方式			壁掛け式				
使用条件			5～40℃(相対湿度85%以下)				
吹出し風速			110m/s(強)				
乾燥時間			約4～5秒(強)				
騒音値			55dB(強)				
電源			単相100V				
本体質量（重量）			7.7kg				
本体寸法			高さ67×幅30×奥行18.9cm				
生産国			中国製				
POSコード			4984824955509				

FJ-T10S3-W 品番詳細



品番	FJ-T10S3-W
品名	グローバルハンドドライヤー
品名	両面吹き出し形 薄型タイプ
品名	ヒーターなし
特長	●ラクラクメンテナンスで衛生的 ・お手入れがラクな「フロントメンテナンス」 ・汚れがたまりにくく、周囲への水飛散抑制の「シームレス&サイドクローズ形状」 ・大容量1.2リットル水受けカップ ●ヒトにやさしく、使いやすいデザイン ・ゆったり手乾燥室(深さ215mm) ・しっかり乾燥(山型形状ノズルとLED照明で視覚的な使用感にも配慮) ●独自技術で「速乾」「省エネ」「低騒音」 ・二度拭きで速乾「ダブルノズル」 ・遅延時間レスで省エネ「オーバーノズルセンサー」 ・形状の最適化で低騒音「Vテーパー手乾燥室」
カタログをみる	http://esctlg.panasonic.biz/link/cgi-bin/openCatalog.cgi?catalogId=FY-JJ001_2014&pageNumber=612

※価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。