

EA763YD-4 ハンドドライヤー

定格	定格電圧				単相100V
	周波数				50/60Hz
	消費電力	風量	強	温風入	－
				温風切	745W
			弱	温風入	－
温風切				495W	
設置方式					壁掛け式
使用条件					5～40℃(相対湿度85%以下)
吹出し風速					110m/s(強)
乾燥時間					約4～5秒(強)
騒音値					55dB(強)
電源					単相100V
本体質量(重量)					7.7kg
本体寸法					高さ67×幅30×奥行18.9cm