

## EA763YG-2 生ごみ処理機

処理方式		温風乾燥式	
最大処理量		約1kg(約3L)/回 約6kg(約18L)/日	
電源		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		800W	
運転モード		標準モード、ソフト乾燥モード	
運転音	連続運転時	42dB <sup>※1</sup>	
	かくはん時	44dB <sup>※1</sup>	
処理時間	標準モード	約400g	約1時間45分 <sup>※2</sup>
		約700g	約2時間40分 <sup>※2</sup>
		約1000g	約3時間40分 <sup>※2</sup>
	ソフト乾燥モード	約400g	約2時間45分 <sup>※2</sup>
		約700g	約3時間50分 <sup>※2</sup>
		約1000g	約5時間15分 <sup>※2</sup>
電気代の目安	標準モード	約400g	約17円 <sup>※3</sup>
		約700g	約29円 <sup>※3</sup>
		約1000g	約37円 <sup>※3</sup>
	ソフト乾燥モード	約400g	約22円 <sup>※3</sup>
		約700g	約32円 <sup>※3</sup>
		約1000g	約45円 <sup>※3</sup>
外形寸法(幅×奥行×高さ)		268×365×470mm	
		(ふたを開けたときの高さ690mm)	
本体重量		11kg	
運転予約タイマー		2段階(3時間後、6時間後)	
設置場所		屋内外設置タイプ	

### 付属品

アース線(2.2m 1本)

※1日本電機工業会 自主基準(2008年9月改定)による

※2標準試験生ごみを処理した場合

※3電気代は電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算