

NSE-505BK

パーソナルシュレッダ 505



スタミナタイプでコンパクトサイズ。
「まとめて細断」で活躍する
連続使用時間15分！

個人使いに最適な本体サイズ高さ439mm
15分間連続で細断できます！約900枚

EA763ZD-12D

仕様



本体寸法	W324×D229×H439mm
本体重量	6.4kg
投入幅	紙/A4=220mm
細断形状	クロスカット
細断寸法	約4×30mm
最大細断枚数	12枚（A4上質紙64g/m ² ）
定格細断枚数	10枚（A4上質紙64g/m ² ）
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
待機電力	0.5W
定格消費電力	160W（50/60Hz）
定格細断速度	1.7m/分（50/60Hz）
定格時間	約15分
運転音	約57dB
ダストボックス容量	約13リットル（A4コピー用紙 約220枚）

JANコード

メーカー品番	NSE-505BK
JANコード	4902205722526