

18枚 同時細断

クロスカット



ホッチキス対応



CD・DVD
カード類対応



紙詰まりの問題解決します!

たまった書類を一気に処分!
と思ったら...

紙が詰まって
作業が進まない!!



...なんてイライラした経験
ありませんか?

紙詰まりの問題 アイリスのシュレッダーが 解決します!!



詰まる前に防ぐ!

オートリバー機能



規定以上の厚みを感じ!
自動で逆転して紙を押し戻します。



万が一詰まっても安心

強制細断機能



自動で逆転と正転を繰り返し
詰まった紙を強制的に細断します。



「逆転」と「正転」の
ボタンを同時にON

詰まりにくい状態をキープ

オートクリーニング機能

細断中は5回に1回、**自動で清掃運転**。
残った細断くずを落とします。

Before



After



基本スペックもしっかり



ホチキス針もそのまま細断!



10号針まで対応



クロスカットで情報を守る

4×41mmのクロスカットタイプ
重要な情報のセキュリティに
おすすめです。

細断サイズ

4mm 
41mm



メディアやカードも細断可能

CD・DVDなどのメディア類や
プラスチック製カードの
処理にも大活躍!

メディア・カード類は
専用の投入口へ!



細断くずを分別できる 専用トレー付き

メディア・
カード類

紙類

頼れる大容量ダストボックス

容量 30L

引出し式だから
ゴミ捨ても簡単

A4用紙
約 540枚分



ゴミ袋も
しっかり固定

引っ掛けて
固定

推奨
ゴミ袋サイズ 45L (65×80cm)

ゴミの量がわかる大型窓付き



ひと目でゴミの量が
確認できます。



安心・安全へのこだわり

ダストボックススイッチ



ダストボックスが
しっかりセットされないと
作動しません。

ダストボックス
スイッチ

過熱防止装置

モーターが
熱くなり過ぎると
自動的に停止します。



緊急停止スイッチ

スイッチを押すだけですぐに緊急停止します。



紙詰まり知らずの
快適なオフィスライフを



OF18J オフィスシュレッダー



A4コピー用紙18枚 プラスチックカード

CD・DVDカード

詳細画像



仕様 / 寸法

一度にA4コピー用紙を最大18枚細断できるオフィスシュレッダーです。

オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。

オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。

紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。

商品サイズ (cm)	幅約38.0×奥行約29.0×高さ約60.4
重量	約17.7kg
電源	AC100V(50Hz/60Hz)
定格消費電力	400W (50Hz) 490W (60Hz)
定格時間	約15分
投入幅	約218mm
ダストボックス容量	約30L/A4コピー用紙：540枚

定格細断枚数	A4コピー用紙15枚 CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)
細断速度	約4.0m/分 (50Hz) 約4.6m/分 (60Hz)
細断サイズ	約4×41mm
安全装置	ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ、緊急停止スイッチ
コード長	約1.6m

商品情報

一度にA4コピー用紙を最大18枚細断できるオフィスシュレッダーです。

CD、DVD、プラスチックカードも細断できます。

移動に便利なキャスター付きで、より使いやすくなりました。

3つの機能で紙詰まりの原因から対策！

◆オートリバース機能

紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。

◆オートクリーニング機能

5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく、紙詰まりを防ぎます。

◆強制細断機能

紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返して、強制細断できます。

※本機は紙、CD、DVD、プラスチック製カード用シュレッダーです。

他の目的には使用しないでください。