

製品特長

高速自動細断

細断する書類を自動給紙トレイに入れ、スタートすればあとは自動で細断。350枚の書類を約6～8分で細断します。



手差し細断

枚数が少ないときは、従来のシュレッダーのように手差しで細断。状況に合わせて2通りの細断方法でご使用できます。



ワンタッチコントロール

触れるだけで操作できるタッチスクリーン式のコントロールパネルを採用。



暗証番号ロック機能

細断中の書類の機密を守るため、4桁の暗証番号で自動給紙トレイをロックすることができます。



オートリバーズ

能力以上の枚数が投入されると、自動的にモーターが逆回転、押し戻して紙詰まりを防

スリープモード

2分間操作しないと自動的にスリープモードに移行して待機消費電力を抑えます。

ビンフルセンサー

ダストボックスにたまった細断くずの量を感じて廃棄のタイミングをお知らせします。

静音設計

耳障りな細断時のノイズを大幅に低減（当社比）しています。

製品仕様

細断形状	クロスカット4×38mm	外寸法	W390×D580×H815mm
最大自動給紙枚数	350枚	質量	32kg
手差し最大細断枚数	12枚	消費電力	400W
手差し定格細断枚数	10枚	ダストボックス容量	68リットル
投入幅	230mm	ダストボックス収容枚数	350枚
細断速度	約6～8分/350枚 手差し時3m/分	ゴミ袋サイズ(市販品)	90リットル
連続使用時間	45分	保証期間	1年