

おすすめポイント!

ダスト
ボックス
容量 **約51L**
(A4用紙約1200枚)



カットサイズ
約3.9×28mmの
クロスカットタイプ

同時細断
A4 コピー用紙
18枚 / (50Hz)
15枚 / (60Hz)

30分
連続細断
可能時間
(定格時間)

CARD
CD
DVD

細断速度
約2.4m/分
(50Hz)
約2.8m/分
(60Hz)

ステープラ針10号まで
細断可能

オフィスシュレッダー

イオン発生装置を採用!

静電気を除去するから
ゴミ袋には細断くずが
ほとんどつかない!



**お掃除
ラクラク♪**

操作パネルのデザインが より使いやすく☆



**エラー内容が
ひと目でわかる!**



安心・安全設計!

SAFETY DESIGN

POINT 1 加熱保護の サーマルプロテクター



モーターが
加熱すると
自動的にストップ!

POINT 2 過電流保護 オートストップ回路

紙づまり等で回路に大きな電流が
流れた場合、電源を自動的に遮断し、
回路やモーターを破損から守ります。



POINT 3 扉マグネットスイッチ

扉を開けると
自動で電源が
切れる
安全設計です。



イメージ

POINT 4 緊急停止スイッチ機能

パネルに触れるだけで※
すぐ緊急停止する
ことができます。



※ スイッチの範囲は製品によって異なります