

マウスパッド・リストレスト



お好みの位置にレイアウトできるリストレストが付いたマウスパッド

リストレスト+マウスパッド COMFY(カンフィー)

MP-114シリーズ

| 型番 | 特長 | EA品番 |
|--------------------------|------|------------|
| MP-114BK | ブラック | EA764-114B |
| MP-114GY | グレー | EA764-114G |



特徴

● 分離式で自由自在にレイアウトできる！リストレスト付きマウスパッド

マウスパッドとリストレストが分離式になっており、それぞれをお好みの位置に自由自在にレイアウトすることができるリストレスト付きマウスパッドです。右利きでも左利きでも快適な使い心地を実現します。カラーバリエーションはブラック、ブルー、グレー、ピンク、ホワイトの5色を取り揃えました。

COMFY

自由自在な
レイアウトで
最適な位置に

疲労軽減

カンフィー
リストレスト+マウスパッド

● 長時間のPC作業をサポートするリストレスト

リストレストには、反発弾性が非常に小さく、優れた衝撃吸収性と荷重分散性能を有する低反発ポリウレタンを採用していますので、手首の形状にフィットして長時間のPC作業をサポートします。また、表面に施したディンプル加工(凹凸加工)により、心地よい感触が手首に伝わるほか、通気性が向上することで、いつでもサラッとした感触でお使いいただけます。リストレストはキーボードやテンキーのリストレストとしてもご利用いただけます。

01 低反発ポリウレタン採用

反発弾性が非常に小さく、優れた衝撃吸収性能を持っています。圧力に対し復元速度が遅いため、すぐれた荷重分散性能を有しており、手首の形状にフィットし長時間のPC作業をサポート。

02 ディンプル加工でサラッと快適

新開発の凹凸加工により、心地よい感触と通気性を向上。より快適な使用感を実現しました。

● 静かな操作感を実現するマウスパッド

マウスパッドの操作面にはポリエステルを採用し、ソフトなさわわり心地と、マウスが滑りすぎない静かな操作感を実現します。

マウスパッド裏面には、デスクにぴったりと吸着するエラストマーを使用し、マウスパッドのズレや移動を防ぎます。

マウス操作面

ポリエステル
ソフトな操作面は
滑りすぎず静かな操作感。

ベース部

エラストマー
デスクにぴったりと吸着して
ズレや移動を防ぎます。

仕様

| | |
|-------|---|
| 外形寸法 | リストレスト／幅110×奥行68×高さ26mm マウスパッド／幅135×奥行155×高さ10mm |
| 操作面寸法 | 幅135×奥行155mm |
| 質量 | リストレスト／72g マウスパッド／200g |
| 材質 | 表面／ポリエステル 基材／ポリウレタン ベース／エラストマー |