

マウスパッド(リストレスト付)

お好みの位置にレイアウトできるリストレストが付いたマウスパッド



品番	色
EA764-114B	黒
EA764-114G	グレー (廃番)

仕様

- 外形寸法…リストレスト: 110(W) × 68(D) × 26(H)mm
マウスパッド: 135(W) × 155(D) × 10(H)mm
- 操作面寸法…135(W) × 155(D)mm
- 質量…リストレスト…72g
マウスパッド…200g
- 材質…表面: ポリエステル
基材: ポリウレタン
ベース: エラストマー



特徴

● 分離式で自由自在にレイアウトできる！リストレスト付きマウスパッド

マウスパッドとリストレストが分離式になっており、それぞれをお好みの位置に自由自在にレイアウトすることができるリストレスト付きマウスパッドです。
右利きでも左利きでも快適な使い心地を実現します。

COMFY

疲労軽減

カンフィー
リストレスト+マウスパッド

自由自在な
レイアウトで
最適な位置に

● 長時間のPC作業をサポートするリストレスト

リストレストには、反発弾性が非常に小さく、優れた衝撃吸収性と荷重分散性能を有する低反発ポリウレタンを採用していますので、手首の形状にフィットして長時間のPC作業をサポートします。

また、表面に施したディンプル加工(凹凸加工)により、心地よい感触が手首に伝わるほか、通気性が向上することで、いつでもサラッとした感触でお使いいただけます。

リストレストはキーボードやテンキーのリストレストとしてもご利用いただけます。



● 静かな操作感を実現するマウスパッド

マウスパッドの操作面にはポリエステルを採用し、ソフトなさわり心地と、マウスが滑りすぎない静かな操作感を実現します。

マウスパッド裏面には、デスクにぴったりと吸着するエラストマーを使用し、マウスパッドのズレや移動を防ぎます。

