

EA764A-151(USBポートチェッカー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0

 ・チェッカーを使用する前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

● 用途

- ・USBポートの電圧の確認
- ・適切な配線と電極の確認

● 仕様

- ・測定範囲…3～6V AC/DC
- ・表示…LEDランプ
- ・USBタイプ…3.0～3.1 TypeA
- ・サイズ…76(W)×25(D)×15.8(H)mm



● 使用方法

USBポートでの充電状態を確認する時は、

- 1.テスト対象のUSBポートにUSBチェッカーを差し込みます。
- 2.USBチェッカーのインジゲーターが表示されるので、下記チャートと照らし合わせます。



チャート

LED カラー	範囲	表示
点灯しない	0～2V AC/DC	ポートが壊れている
グリーン	3～6 VDC	ポートは正常
レッド	-3～-6 VDC	極が反対
オレンジ	3～6 VAC	AC電圧あり



注意

- 1.USBチェッカーが3V AC/DC 未満では点灯しない場合があります。
- 2.レッド色とグリーン色の両方のLEDを同時に点灯させると、オレンジ色が点灯します。
- 3.本製品は電圧と電極の正誤を確認するものです。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec