

# ELECOM

## USB 2.0 カードリーダー MR-D205 シリーズ ユーザズマニュアル



### 対応メディアとメモ리카ードの挿入方法

メモ리카ードは、対応するメモ리카ードスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。

対応メディアの最新情報は、弊社ホームページ(<https://www.elecom.co.jp/>)をご覧ください。

カードの端子面を逆に挿したり、異なるカードを挿した場合には、端子の破損やデータ棄損等の原因となります。

#### はじめに

このたびは、エレコム USB 2.0 カードリーダー “MR-D205” シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコン/Mac の USB ポートに接続して使用するカードリーダーです。本マニュアルでは、本製品の機能や接続方法、注意事項について説明しています。本製品を正しくお使いいただくために、このマニュアルを必ずよくお読みください。また、本マニュアルは大切に保管し、必要なときにお読みください。

#### ■絵表示の意味

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 「してはいけないこと」を示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

#### ■基本仕様

製品名	USB 2.0 カードリーダー
対応 OS	Windows10 macOS Big Sur 11.0、macOS Catalina 10.15 (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
インターフェイス	USB2.0/USB1.1
外形寸法	約 幅 18 mm × 奥行 59 mm × 高さ 9 mm
動作温度	5 ~ 40℃
動作湿度	30 ~ 80% (結露なきこと)

#### SD カードスロット 1

**(対応メディア)**  
SD メモ리카ード  
SDHC メモ리카ード  
SDXC メモ리카ード

端子面を下にする

**(対応メディア)**  
マルチメディアカード  
RSMMC

端子面を下にする

miniSD メモ리카ードおよび MMCmicro は、変換アダプタを使用して読み書きが可能です。


#### microSD スロット 2

**(対応メディア)**  
microSD メモ리카ード  
microSDHC メモ리카ード  
microSDXC メモ리카ード

端子面を上にする

#### ■各部の説明とメモ리카ードスロットについて

- メモ리카ードを読み書きしているときに、メモ리카ードをメモ리카ードスロットから取り出さないでください。また、本製品を端末から取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。
- SD カードと microSD カードの同時使用には対応していません。
- 本製品は著作権保護機能には対応していません。




## パソコンと接続してメモリーカードを読み書きする

### 1 パソコンを起動する

1 パソコンの電源を入れます。

### 2 パソコンに接続する

1 本製品からキャップをはずし、USB[A]コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。



コネクタの上下の向きに注意して接続してください。

2 自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

1 本製品が認識されないときは、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。本製品が認識されてもメモリーカードを挿入するまでドライブは表示されません。

### 3 メモリーカードを挿入する

1 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。詳細は、「対応メディアとメモリーカードの挿入方法」(表面)を参照してください。

2 挿入したメモリーカードにアクセスできます。ポップアップが表示されたら、クリックします。

自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。空の場合などは、直接USBドライブまたはリムーバブルディスクが開きます。

1 ご使用時には1つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。複数のメディアの同時使用には対応していません。

### 4 メモリーカードを取り出す

1 [PC]を開きます。  
※[PC]画面を開く手順については詳しくは、「Windows®でドライブにアクセスするには」を参照してください。

2 メモリーカードが割り当てられたUSBドライブまたはリムーバブルディスクを選択して、「エクスプローラー」の[管理]タブの「取り出す」をクリックします。

3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。


4 メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出します。

### 5 パソコンから取りはずす

1 本製品をパソコンのUSBポートから取りはずします。

#### Windows®でのドライブ名について

Windows®では、2つのメモリーカードスロットが1つのドライブに割り当てられます。(カッコ内は、パソコンの最後のドライブがEの場合の例です。)



1 メモリーカードスロットは、同時に使用できません。

メモリーカードを挿入するとドライブが表示されます。


#### Windows®でドライブにアクセスするには

Windows®で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行います。


##### ■タブレットモードの場合

1 次の[A]、[B]いずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。

A 画面左下の「ドキュメント」または「ピクチャ」アイコンをタップします。



B 「すべてのアプリ」-[Windows システムツール]-「エクスプローラー」をタップします。



2 [PC]から本製品のUSBドライブを選択します。




##### ■デスクトップモードの場合

1 次の[A]、[B]、[C]、[D]いずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。


A 「スタート」ボタンをクリックし、「ドキュメント」または「ピクチャ」アイコンをタップします。




B 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows システムツール」-[「エクスプローラー」]をクリックします。



C タスクバーの「エクスプローラー」アイコンをクリックします。



D 「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。




## Mac と接続してメモリーカードを読み書きする

### 1 Mac を起動する

1 Mac の電源を入れます。

### 2 Mac に接続する

1 本製品からキャップをはずし、USB[A]コネクタをMacのUSBポートに接続します。



コネクタの上下の向きに注意して接続してください。  
・MacBook などUSB-Aポートがない端末では、USB Type-C™ハブ等をご使用ください。

2 自動的に認識されます。これで本製品とMacの接続は完了しました。

1 本製品が認識されないときは、本製品をMacから取りはずし、再度接続してください。

### 3 メモリーカードを挿入する

1 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。詳細は、「対応メディアとメモリーカードの挿入方法」(表面)を参照してください。

2 Finder を起動します。

3 「場所」から「NO NAME」または「Untitled」をクリックします。

1 ご使用時には1つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。複数のメディアの同時使用には対応していません。

### 4 メモリーカードを取り出す

1 Finder を起動します。

2 「場所」から「NO NAME」または「Untitled」の右横の「取り出す」アイコンをクリックします。



3 メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出します。

### 5 Mac から取りはずす

1 本製品をMacのUSBポートから取りはずします。

1 本製品に挿入しているメモリーカードをメモリーカードスロットから取り出しておいてください。

#### ドライブアイコンについて

Macでは、挿入したメモリーカードの容量によって、表示されるドライブアイコン(ドライブ名)が異なります。

メモリーカード容量	64GB未満	64GB以上
ドライブアイコン(ドライブ名)	 NO NAME	 Untitled

## 正しくお使いいただくために

#### ■安全にご使用いただくために

##### 警告

1 本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ず接続機器の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。

2 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

3 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

4 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。その方一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

5 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。

6 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

7 洗剤やスプレーガスをかけないでください。可燃ガス等に引火し、発煙や火災の原因となります。

8 ほこりや汚れがついた状態で使用しないでください。発煙や火災の原因となります。

##### 注意

- 1 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - ・日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
  - ・暖房器具の周辺など高温になる場所
  - ・多湿な場所、結露をおこす場所
  - ・平坦でない場所、振動が発生する場所
  - ・マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
  - ・ほこりの多いところ

## ユーザーサポートについて

#### 【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support  
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

#### 【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

#### エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

[受付時間]  
10:00 ~ 19:00 年中無休

## 各種機器との設定方法は えれさぽで検索!

えれさぽ

検索



## 保証について

保証期間 1年間

※ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と保証規定(本書)と一緒に保管してください。

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。  
A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the ELECOM warranty, but are not available from outside of Japan.

#### 保証規定

■保証期間 1年間  
■保証対象 保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容 1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲 2. 以下の場合には、保証対象外となります。  
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。  
(2) 購入証明書に偽造・変更などが認められた場合。  
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)  
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ららびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。  
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。  
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。  
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。  
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。  
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。  
(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。  
(11) データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

#### ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。  
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

#### ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

## USB 2.0 カードリーダー MR-D205 シリーズ ユーザーズマニュアル 2021年9月1日 第1版

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。  
・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。  
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。  
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。  
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。  
・本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。