

USB 3.0 メモリーライター MR3-A006 シリーズ ユーザズマニュアル



■はじめに

このたびは、USB 3.0 メモリーライター MR3-A006 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、Windows® パソコン / Macintosh の USB ポートに接続して使用するメモリーライターです。
本マニュアルは、本製品の使い方について説明しています。ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みになり、正しくご使用ください。

■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ず端末の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
- 火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けた端末を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。
- 火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

■仕様について

- 対応 OS Windows®8.1、Windows®8、Windows®7(SP1)、Windows Vista®(SP2)、Windows®XP(SP3)、Mac OS X 10.6 ~ 10.6.8、OS X 10.7 ~ 10.7.5、10.8 ~ 10.8.3
- インターフェイス USB3.0/USB2.0
- 動作温度 5 ~ 40℃
- 動作湿度 30 ~ 80%(結露なきこと)
- 外形寸法 約 W85.0 × D45.0 × H15.0 mm (ケーブル除く)
- ケーブル長 約 50 cm (コネクタ除く)
- 付属品 本体 / 1個、ユーザズマニュアル / 1部

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012
[受付時間]
9:00 ~ 19:00 年中無休

*本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

■保証内容

- 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合
(2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合
(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合
(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合
(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や郵便書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。


■ご使用にあたって

- 本製品は、USB3.0 対応の製品です。Macintosh や USB2.0 の USB ポートに接続する場合は、USB2.0 の速度になります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。
- 特殊フォーマットや古いタイプのメディアなどは、メディアによって読み書きできない場合があります。
- デジタルカメラ、携帯電話などでメディアを使用する場合は、使用する機器でフォーマット(初期化)してください。
- パソコンでフォーマットしたメディアは使用できない場合があります。その場合、使用する機器で改めてフォーマット(初期化)していただくことで使用できるようになります。
- 本製品の取りはずしは、本マニュアルに記載の方法に従ってください。ファイルが消失してしまう恐れがあります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品ならびにメディアは、接続方向に注意してご使用ください。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。
複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

■各部の説明とメモリーカードスロットについて

LED
メモリーカードを挿入すると赤色に点灯します。読み書きすると、赤色で点滅します。
本製品の LED が点滅している状態で、メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出さないでください。
また、本製品をパソコンから取りはずさないでください。
本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。



メモリーカードの挿入方法

メモリーカードは、対応するメモリーカードスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。

対応メディアの最新情報は、弊社ホームページ(www.elecom.co.jp/)をご覧ください。

カードの端子面を逆に挿したり、異なるカードを挿した場合には、端子の破損やデータきそん等の原因となります。

SD カードスロット 1

(対応メディア)
SD メモリーカード
SDHC メモリーカード
SDXC メモリーカード

(対応メディア)
マルチメディアカード
RSMMC

端子面を下にする

xD カードスロット 2

(対応メディア)
xD ピクチャーカード

端子面を下にする

microSD スロット 3

(対応メディア)
microSD メモリーカード
microSDHC メモリーカード

端子面を下にする

miniSD メモリーカードは、変換アダプタを使用して読み書きが可能です。

MMCmicro は、変換アダプタを使用して読み書きが可能です。

SDXC メモリーカードをお使いになるときは...
Windows®8.1、Windows®8、Windows®7、Windows Vista®(SP2 以上)では、そのまま読み書きが可能です。
Windows Vista® は SP2 以上へのアップデートが、必要となります。
Windows®XP は SP3 以上へのアップデートと更新プログラムのインストールが、必要となります。更新プログラムについては、Microsoft の文書番号 :KB955704 をご覧ください。
Mac OS X では、10.6.5 以降で「exFAT」形式に対応します。

メモリスティックスロット 4

(対応メディア)
メモリスティック
メモリスティック PRO

(対応メディア)
メモリスティック デュオ
メモリスティック PRO デュオ

端子面を下にする

CF スロット 5

(対応メディア)
コンパクトフラッシュ
マイクロドライブ

ラベル面を上にする

「メモリスティック マイクロ」(M2)は、変換アダプタを使用して読み書きが可能です。

パソコンへの接続、取りはずしについては、裏面をお読みください。


パソコンと接続してメモリーカードを読み書きする

1 パソコンを起動する

1 パソコンの電源を入れます。

2 パソコンに接続する

1 本製品の USB コネクタ [A] をパソコンの USB ポートに接続します。
自動的に本製品の認識が始まります。



2 自動的に認識されます。
Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP では、タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。



これで本製品とパソコンの接続は完了しました。


3 メモリーカードを挿入する

1 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
詳細は、「メモリーカードの挿入方法」(表面)を参照してください。

ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。
複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

2 挿入したメモリーカードにアクセスできます。
Windows®8.1、Windows®8 で、右上にメッセージが表示されたら、クリックします。

自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。



※空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。

4 メモリーカードを取り出す

LEDの点滅中は、メモリーカードを取り出さないでください。

Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP の場合

1 「コンピューター」(Windows Vista® では「コンピュータ」、Windows®XP では「マイコンピュータ」)を開きます

2 メモリーカードが割り当てられたリムーバブルディスクを右クリックし、メニューから「取り出し」をクリックします。

3 メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出します。

Windows®8.1、Windows®8 の場合

1 「PC」(Windows 8 の場合は「コンピューター」)を開きます。
※「PC」または「コンピューター」画面を開く手順について詳しくは、「Windows®8、Windows®8.1 でドライブにアクセスするには」を参照してください。

2 メモリーカードが割り当てられたリムーバブルディスクを選択して、エクスプローラの「管理」タブの「取り出し」をクリックします。

5 パソコンから取りはずす

LEDの点滅中は、本製品を取りはずさないでください。

Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP の場合

1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン() をクリックします。
※ Windows®7 で通知領域に が表示されている場合は、 をクリックして USB アイコン() をクリックします。
※ Windows®7 でメモリーカードを取り出している場合は、手順に進んでください。

2 表示されたメッセージをクリックします。

- 本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(「USB 大容量記憶装置」、「USB 大容量記憶装置デバイス」)をクリックしてください。
- Windows®8.1、Windows®8、Windows®7 でメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入している場合は、「Flash Card Reader/Writer の取り出し」をクリックしてください。

3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。




• Windows®8.1、Windows®8、Windows®7、Windows®XP の場合
手順に進みます。



4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

Windows® でのドライブ名について

Windows® では、5 つのメモリーカードスロットが 1 つのドライブに割り当てられます。(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが E の場合の例です。)



メモリーカードスロットは、同時に使用できません。

Windows®8.1、Windows®8、Windows®7 の場合は、メモリーカードを挿入するとドライブが表示されます。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。

Windows®8.1、Windows®8、Windows®7 の場合は、本製品が認識されてもメモリーカードを挿入するまでドライブは表示されません。

USB3.0 に対応していない USB ポートに接続した場合

「2 パソコンに接続する」の手順で USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続すると、タスクトレイまたは通知領域に「さらに高速で実行できるデバイス」というメッセージが表示されます。


• Windows®8 の場合、以下の手順で同様のメッセージを確認することができます。
「スタート画面からチャームを呼び出す」-「設定」-「PC の設定の変更」-「デバイス」-「Flash Card Reader/Writer」
• Windows®8.1 の場合、以下の手順で同様のメッセージを確認することができます。
「スタート画面からチャームを呼び出す」-「設定」-「PC の設定の変更」-「PC とデバイス」-「デバイス」-「Flash Card Reader/Writer」
(「デバイス」は USB3.0 に接続するとさらに高速で実行できます。」と表示されます。)
これは、本製品は USB3.0 に対応していますが、接続した USB ポートが USB3.0 に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品は USB3.0 ではなく 2.0 の速度で動作します。

Windows®8、Windows®8.1 でドライブにアクセスするには


Windows®8 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行います。

■スタート画面からアクセスする場合

1 チャームを呼び出し「検索」をクリックします。




2 「アプリ」を選択して、アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択します。




または


1 下から上にスワイプし、「すべてのアプリ」をクリックします。



2 アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択します。



3 「コンピューター」が開きます。




■デスクトップ画面からアクセスする場合


1 左下のエクスプローラーアイコンをクリックします。



2 左側のツリーで「コンピューター」を選択します。




3 「コンピューター」が開きます。




Windows®8.1 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行います。

1 画面左側の「スタートボタン」を右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。



2 「PC」が開きます。



※お使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異なる場合があります。

Macintosh と接続してメモリーカードを読み書きする

1 Macintosh を起動する

1 Macintosh の電源を入れます。

2 Macintosh に接続する

1 本製品の USB コネクタを Macintosh の USB ポートに接続します。
自動的に本製品の認識が始まります。



2 自動的に認識されます。
これで本製品と Macintosh の接続は完了しました。

3 メモリーカードを挿入する

Mac OS X 10.6 の場合

1 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
詳細は、「メモリーカードの挿入方法」(表面)を参照してください。

2 デスクトップにドライブアイコンが表示され、挿入したメモリーカードにアクセスできます。

OS X 10.7 以降の場合

1 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
詳細は、「メモリーカードの挿入方法」(表面)を参照してください。

2 Finder を起動します。

3 「デバイス」から「[NO NAME] または [Untitled]」をクリックします。

ご使用時には 1 つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。
複数のメディアを同時に挿入すると、認識しない場合があります。

4 メモリーカードを取り出す

LEDの点滅中は、メモリーカードを取り出さないでください。

Mac OS X 10.6 の場合

1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグします。
ゴミ箱アイコン()が取り出しアイコン()に変わります。

2 ドライブアイコンが消えたことを確認して、メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出します。

OS X 10.7 以降の場合

1 Finder を起動します。

2 「デバイス」から「[NO NAME] または [Untitled]」の右横の をクリックします。

3 メモリーカードをメモリーカードスロットから取り出します。

5 Macintosh から取りはずす

LEDの点滅中は、本製品を取りはずさないでください。

1 本製品を Macintosh の USB ポートから取りはずします。

本製品に挿入しているメモリーカードをメモリーカードスロットから取り出しておいてください。

ドライブアイコンについて

Macintosh では、メモリーカードを挿入したメモリーカードスロットによって、表示されるドライブアイコン(ドライブ名)が異なります。

メモリーカードスロット	①、③または⑤	②または④
ドライブアイコン(ドライブ名)	NO NAME	Untitled

USB3.0 メモリーカードライター MR3-A006 シリーズ ユーザーズマニュアル 2013年9月1日 第1版

- 本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または業務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または業務取引許可が必要です。
- CompactFlash®(コンパクトフラッシュ)は、米 SanDisk 社の登録商標です。
- SD ロゴ、SDHC ロゴ、SDXC ロゴ、microSD ロゴ、及び microSDHC ロゴは、SD-3C,LLC. の商標です。
- マルチメディアカード、MMCmicro および RS-MMC は、MultiMediaCard Association の商標です。
- Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- Mac、および Mac ロゴは、合衆国及びその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。