


製品情報



USB3.0対応メモリカードリーダー(スティックタイプ)

| 型番 | 特徴 |
|--|------|
|  EA764A-40B | ブラック |

製品写真



製品の特徴

- ・ USB3.0に対応し、高速データ転送を実現するメモリカードリーダーです。
- ・ USB3.0に対応したパソコンに接続した場合、デジカメからパソコンへ直接転送するより約9倍速くデータ転送可能です。
- ・ アダプタを使用せずに29種類のメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
- ・ SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカード、PRO HIGH SPEED SDメモリーカードなど高速版のメディアに対応しています。
- ・ 携帯電話やスマートフォンの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
- ・ メディアへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
- ・ パソコンへそのまま接続できるスティックタイプです。
- ・ USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。使用時に紛失しやすいキャップは、「キャップ紛失防止機能」により、本体後部に取り付け可能です。
- ・ 携帯に便利なストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。
- ・ 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
- ・ USB3.0(スーパースピード)、USB2.0(ハイスピード)対応機器でもそのまま使用可能です。
- ・ Macintoshにも対応しています。

製品の仕様



| | |
|--------------------|---|
| インターフェイス | USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) |
| 最大転送速度 | USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) |
| コネクタ形状 | USB[A](オス)x1 |
| スロット数 | 2 |
| 対応メディア(SDメモリーカード) | SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(UHS-I)/miniSD、miniSDHC(Class2,4,6)*/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(*)別途専用アダプタ必要 |
| 対応メディア(マルチメディアカード) | MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro*(*)別途専用アダプタ必要 |
| 対応OS | Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 *各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| カラー | ブラック |
| 外形寸法 | 約幅71.0×奥行21.7×高さ10.0mm |
| 重量 | 約12g |
| 電源電圧 | 5V |
| 動作環境 | 温度5～40℃、湿度30～80%(結露なきこと) |
| 付属品 | ユーザーズマニュアル×1 |

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。