

特長

- 専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。
- LEDで充電の状態が分かります。
- 対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
- 左右ボタンのクリック音が静かなので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
- 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
- ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
- レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
- 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

仕様

カラー	ブラック
インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
コネクタ形状	USBコネクタ（Aタイプ）
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製机（非磁性体）/半径約10m スチール机（磁性体）/半径約2m
分解能	1000カウント/インチ
読み取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン
電池性能	連続作動時間/約62時間 連続待機時間/約2500時間 使用可能日数/約1ヶ月間 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。 ※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
サイズ・重量	マウス/約W60×D105×H40mm・約78.5g レシーバー/約W14.8×D19×H6.5mm・約2g
付属品	レシーバー×1、充電用ケーブル×1本、取扱説明書

対応機種

対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 10.12～10.13、Mac OS X 10.3～10.11
	<ご注意> ※Mac OS Xで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。



付属のUSBケーブルで充電可能



レーザーはマウス裏面に収納可能



2.4GHzワイヤレス



赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載



充電状況がわかるLED付き

