

特長

- IP68を取得しているので、汚れたら水洗い可能で、かつ水分や湿気、ホコリが多いところでも使用できます。
- ※USBコネクタの部分は防水性能はありません。
- ※裏面のセンサー部分は水に濡れたまま使用すると、乱反射を起こしカーソルが誤反応を起こす可能性があります。センサー部分が濡れた場合は、よくふき取り、完全に乾かしてから使用してください。
- ※本製品はIP68等級を取得していますが、ホコリや水分による故障を完全に保証するものではありません。故意に長時間液体に浸けたり汚したりしないでください。
- 抗菌タイプでいつでも清潔なので、学校や病院などでも安心して使えます。
- IRセンサーを搭載しています。波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。環境にも、お財布にもやさしいエコ設計です。
- クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1の静かさです。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。深夜、職場や会議中、図書館など 公共施設、赤ちゃんがいる家庭などの使用に最適です。
- ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス（55dB程度）に比べて約100分の1の音響パワー（10分の1の音圧）になります。（サンワサプライ社内テスト値）
- 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
- 手首一振りだけで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適におこなえます。

仕様

カラー	ブラック
インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
コネクタ形状	USBコネクタ（Aタイプ）
分解能	1000カウント/インチ
読み取り方式	IRセンサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン
サイズ	W61.6×D115×H36mm
重量	約103g
ケーブル長	1.5m
付属品	取扱説明書

対応機種

対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン Apple Macシリーズ ※標準でUSBポート（Aタイプコネクタ）を持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 10.12、Mac OS X 10.2～10.11 ※Mac OS X（10.3以降）は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール 可能です。 またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。