

EA764AB-4A テンキーボード

仕様

- 対応機種…USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
- 対応OS…Windows 8～8.1、Windows RT～RT8.1、Windows 7(SP1)
Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
- インターフェイス…USB(コネクタ形状:USB[A])
- サイズ…90(W)×140(D)×23.5(H)mm(ケーブル除く)
- ケーブル長…0.5m
- 重量…約110g
- キータイプ…メンブレン
- キーピッチ…19mm
- キーストローク…2.3mm
- キー配列…20キー
- 電源方式…USBバスパワー
- カラー…ブラック



特長



操作に最適!

Tab を使えば簡単にセル移動ができる。

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			

[Tab]キーと、数字入力に便利な[00]・[BS]キーを装備するほか、電卓系のキー配列を採用しており、Excelでの快適な入力作業を実現します。



※数値入力を行う際は、Num LockボタンをON(ランプ点灯)にしてください。ランプが消えている場合は、キーの下側に刻印されている機能が動作します。

Num Lock ON の時に、機能するキー

Num Lock OFF の時に、機能するキー

常時機能するキー

例えばランプが点いていれば **4** キーは「4」が入力され、消えていれば左方向にカーソルが移動します。

エクセルに便利なTabキーを搭載!



1000万回の高耐久性
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。



USB接続タイプ
USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です。

● **Excelでの作業に便利**

Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています。

● **LEDランプを装備**

NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。

● **「NumLock」問題を解決**

「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です。

● **専用ドライバなどのインストール作業が不要**

専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。