

USBケーブル



コンパクトに持ち運びできる便利な巻き取り式！USB3.0ケーブル！

巻き取りUSB3.0ケーブル [USB3.0(A - B)] (ブラック)

USB3-RLシリーズ

型番	特長	EA品番
USB3-RL07BK	0.7m	EA764AC-15A

特長



超高速
10倍速データ転送
USB2.0の約10倍の転送速度(理論値)

USB3.0	5Gbps
USB2.0	480Mbps

ワンプッシュ!
巻取り
ボタン搭載

[A]オス-[B]オス

外付けハードディスク用

Super Speed USB 3.0 cable

対応
機種

USB3.0[A]オス：USB3.0[A]端子搭載のパソコン
USB3.0[B]オス：USB3.0[B]端子搭載のパソコン周辺機器

USB 3.0

B-type

● パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル

USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。

USB3.0[A]オス

USB3.0[B-タイプ]オス

巻取りボタン



パソコン

USB3.0規格(Aタイプ-メス)搭載機器

※USB2.0 / 1.1搭載のパソコンでも使用可能
(伝送速度等は、機器側の規格に準ずる)



外付けハードディスク

USB3.0規格(Bタイプ-メス)搭載機器

※USB2.0 / 1.1搭載機器は**使用不可**
(コネクタ形状が異なる為)

● USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送

USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。

● コンパクトに持ち運びできる巻き取り式

コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。

● ケーブルはワンタッチで収納可能

スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。ケーブルはワンタッチで収納可能です。

● 金メッキピンコネクタを採用

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

● EU RoHS指令に準拠



EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の6種類の使用を制限するもので、2006年7月にEUで施行されました。

仕様

コネクタ形状	USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス
対応機種	USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
規格	USB3.0準拠
対応転送速度	最大5Gbps ※理論値
プラグメッキ仕様	金メッキピン・金メッキコネクタ
ツイストペアケーブル(通信線)	○

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。