

USBケーブル



表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる両面挿し！

両面挿しUSBケーブル(A-B) U2C-DBシリーズ

型番	特長	EA品番
U2C-DB10BK	1.0m	EA764AC-6C
U2C-DB20BK	2.0m	EA764AC-7C
U2C-DB30BK	3.0m	EA764AC-8C
U2C-DB50BK	5.0m	EA764AC-9C

特長

直径わずか **2.5mm**

極細

ELECOM

USB2.0対応ケーブル
[A]オス-[B]オス

HDD プリンター

USB[A]オス
USB[A]端子搭載のパソコン

USB[B]オス
USB[B]端子搭載のパソコン周辺機器

HDD・プリンター機用
パソコンとHDD・プリンターの接続に
※USB Bタイプコネクタ搭載機器用

両面挿せる、コネクタ
挿し込み方向の
表裏に関係なく挿せます。

● 表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブル

挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。



● パソコンとUSBプリンターやスキャナー、HDDなどの大型USB機器との接続に！



● 取り回ししやすい極細タイプ

直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細スリムケーブルを採用 ※



※ U2C-DB50BKを除く

● 金メッキピンコネクタを採用

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

● USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠

USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。

仕様

コネクタ形状	表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(B)オス
対応機種	USB(A)オス側: USB(Aタイプ:メス) 端子を持つパソコン、USB(B)オス側: USB(Bタイプ:メス) 端子を持つ機器
規格	USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応転送速度	480Mbps
プラグメッキ仕様	金メッキピンコネクタ
カラー	ブラック

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。